


45 cm 45 cm Interne 5-pin USB IDC moederbord aansluitkabel - F/F

Productcode: USBINT5PIN



Deze 45 cm lange interne USB/IDC-kabel is voorzien van twee 5-pins USB-moederbordaansluitingen, zodat u een op het voorpaneel gemonteerde USB-hub of kaartlezer rechtstreeks kunt aansluiten op uw moederbord.

Deze kabel biedt een oplossing voor het rechtstreeks aansluiten van multifunctionele voorpanelen, of elk ander apparaat dat afhankelijk is van interne USB-poorten, op een moederbord of uitbreidingskaart met IDC-aansluiting zonder hiervoor extra kaarten te hoeven installeren of kabels extern aan te hoeven sluiten op de poorten aan de achterzijde.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit USB-poorten op het voorpaneel aan op een moederbord of uitbreidingskaart
- Sluit USB-uitbreidingskaarten (achterzijde) aan op het moederbord

Eigenschappen

- Maakt gebruik van standaard USB 2.0 pinbelegging en kleurcodering

- 45 cm lang

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	5

Connector(en)

Connector A	1 - IDC (5-polig, moederbord-header)
Connector B	1 - IDC (5-polig, moederbord-header)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Vochtigheid	30%-75% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	24 AWG
Kabellengte	1.5 ft [0.5 m]
Lengte product	18.0 in [45.7 cm]
Breedte product	0.0 in [0.0 cm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 cm]
Gewicht product	0.4 oz [11.3 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.5 in [14.0 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Package Height	0.4 in [1.1 cm]

Verzendgewicht (verpakt)	0.6 oz [18.0 g]
-----------------------------	-----------------

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - 45 cm Interne 5-Pin USB IDC Moederbord Aansluitkabel – F/F
-------------	---

Garantiebepalinge
n

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.