

Lightning – USBケーブル 60cm カールコード ホワイト iPhone/ iPod/ iPad対応

製品ID: USBCLT60CMW



USB – Lightning

カールコード。運転中でもモバイル端末を充電できる便利なケーブルです。コンパクトにまとまるコイル状ケーブル(カールコード)で配線が邪魔になりません。

ケーブルを車載USBチャージポートに接続し、必要に応じてケーブルを伸ばしてモバイル端末に接続します。ケーブルは60cmまで伸ばすことができ、車載ホルダーに入れた端末にも問題なく届きます。

コンパクトなケーブルは、モバイル端末を充電していないときは、車のストレージコンソールやグローブボックスに軽く収まります。または、ノートパソコンバッグやキャリーケースに収納し、車載用途だけでなく通常の充電 & 同期ケーブルとして使用できます。

本製品は、Apple MFi規格の認定を受けており、StarTech.comでは、2年間保証を提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 自動車内(要USB充電ポート)や壁のコンセントでiPadやiPhoneを充電
- ・ USB搭載コンピュータからLightning搭載モバイルデバイスに充電して同期

製品の特長

- ・ 車載ホルダーに取り付けたiPadやiPhoneの充電に便利な、柔軟性のあるコイル構造
- ・ あらゆるキャリングケースにすっと収納可能な小型デザイン

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

コネクタ

コネクタA	1 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
コネクタB	1 – Apple Lightningコネクタ [8ピン]

物理的特徴

色	ホワイト
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	28/30 AWG
ケーブル長	0.6 m [2.0 ft]
製品縦	60.0 cm [23.6 in]
製品横	0.0 cm [0.0 in]
製品高さ	0.0 cm [0.0 in]
製品重量	20.0 g [0.7 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	20.2 cm [8.0 in]
パッケージ横	15.1 cm [5.9 in]
パッケージ高さ	2.1 cm [0.8 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	67.0 g [2.4 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – iPhone/iPad/iPod用0.6mUSB – Lightning カールコード ホワイト
---------	--

Warranty Information

Warranty	整備品2年保証
----------	---------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。