

Docking Station per Unità Flash USB - Duplicatore/Eraser Standalone 1:7 per Chiavette USB consente la copia del sistema, dei file e dell'unità a 1,5 GB/min, cancellazione a 1 o 3 passaggi, Display LCD

ID prodotto: USBDUPE17



Questo duplicatore e cancellatore USB consente di clonare o cancellare fino a sette unità flash USB senza collegamento a un computer host. In tal modo è possibile lavorare con maggior efficienza e gestire enormi batch di unità USB risparmiando tempo e fatica.

Il duplicatore e cancellatore USB autonomo è perfetto per i professionisti IT e gli amministratori di sistema che operano in ambienti aziendali, didattici, commerciali o di marketing.

#### Duplicazione efficiente delle unità (1:7)

Il dispositivo consente di copiare fino a sette unità contemporaneamente e offre una duplicazione in modalità sincrona e asincrona con una velocità massima di 1,5 GB al minuto. Con la modalità asincrona è possibile rimuovere e sostituire i dispositivi di archiviazione USB in concomitanza con l'esecuzione delle altre copie. Il dispositivo prevede due modalità di duplicazione: file e sistema o solo file.

#### Cancellazione simultanea di numerose unità

Il duplicatore/cancellatore consente di cancellare fino a sette unità flash contemporaneamente, agevolando la preparazione di enormi batch di unità USB da riutilizzare. Le modalità disponibili per la cancellazione delle unità flash sono tre: Cancellazione rapida, Cancellazione con sovrascrittura singola e Cancellazione a più passaggi (conforme agli standard DOD).

#### Progettato per la massima facilità d'uso

Grazie al supporto delle tecnologie USB 3.0, USB 2.0 e USB 1.1, il duplicatore e cancellatore di unità flash offre una soluzione semplice ed economica per riutilizzare o ricondizionare le unità USB. È caratterizzato da un robusto alloggiamento in metallo e da un design autonomo e compatto, che lo

rendono il complemento perfetto per ogni scrivania. Il cancellatore e duplicatore di unità flash è inoltre dotato di un display LCD che consente di monitorare le operazioni e verificarne il completamento.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Implementazione degli aggiornamenti del sistema operativo e del software
- Copia e distribuzione collaterale di marketing
- Backup delle unità USB flash senza un computer host
- Pulizia e preparazione di unità USB per il riutilizzo
- Test e valutazione di unità USB
- Per i professionisti che devono creare backup identici quando l'integrità dei dati è un fattore importante, come nel recupero dei dati
- Per gli amministratori IT che desiderano cancellare molte unità contemporaneamente da utilizzare in altre applicazioni

## Caratteristiche

- DUPLICAZIONE E CANCELLAZIONE DI UNITÀ USB: Clonatore e sanificatore autonomo di 1 o 7 unità USB, non richiede l'uso di un PC - Ideale per tecnici IT che devono gestire più unità di avvio USB, cancellare le unità USB o condividere rapidamente i dati
- COMPATIBILITÀ DEI DRIVE: Supporta la clonazione/duplicazione e la cancellazione di chiavette USB 3.0/2.0 e dispositivi di archiviazione esterni USB (questi potrebbero richiedere una propria fonte di alimentazione); il firmware è aggiornabile
- MODALITÀ DI DUPLICAZIONE E CANCELLAZIONE: Copia di sistema e file a 1.5GB/min (FAT16/32, NTFS, Linux ext2/3/4), settore per settore (tutti i formati di file), cancellazione rapida, sovrascrittura singola o 3 passaggi (DoD/NIST SP 800-88 Rev 1 Clear), TAA
- DISPLAY LCD: I pulsanti consentono di visualizzare informazioni su prestazioni di lettura/scrittura e

rilevare eventuali errori e settori danneggiati, eseguire Copia e confronto per verificare le unità clonate con la sorgente - LED multifunzione

- **MODALITÀ DI COPIA ASINCRONA:** Consente la copia rapida su più unità USB grazie alla memoria interna da 128MB - I dati dell'unità sorgente devono essere inferiore a 128MB. Rimuovere l'unità completa e inserirne una nuova per avviare la copia senza interruzioni

#### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Tipo bus	USB 2.0
Numero di unità	7
Tipo unità	Unità Flash USB
Installazione unità	Rimovibile
ID chipset	Xilinx - Spartan (XC3S700A)
Dimensioni buffer	128 MB

#### Prestazioni

Duplication Modes	System and File Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed	1.5GBpm
Modalità di cancellazione	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite
Capacità max unità	3 TB
Cicli di inserimento	1.500 volte
MTBF	8.760 ore

#### Connettore/i

Connettori unità	8 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
------------------	-------------------------------------

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
<hr/>	
Note/requisiti speciali	
Requisiti di sistema e cavi	In caso di duplicazione, l'unità di destinazione deve essere di capacità equivalente o superiore all'unità sorgente.  Per la cancellazione, sono attive solo le porte di destinazione, la porta di origine non può essere utilizzata. Questo aiuta a prevenire la cancellazione accidentale di un'unità di origine.
	Supporta la copia/clonazione/cancellazione su dischi rigidi o unità a stato solido tramite una docking station per disco rigido o un alloggiamento USB (venduto separatamente) se supportato dal supporto di memorizzazione
<hr/>	
Indicatori	
Indicatori LED	8 - Verde (Attività/Copia eseguita con successo)  8 - Rosso (Errore)
<hr/>	
Alimentazione	
Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1.6A Max
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	9A
Tipo presa	4-pin DIN
Consumo energetico	108W
<hr/>	
Ambientale	
Temperatura d'esercizio	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Temperatura di conservazione	-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Umidità	20% ~ 80%

---

**Caratteristiche fisiche**

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	7.5 in [19 cm]
Larghezza prodotto	6.3 in [16 cm]
Altezza prodotto	1.4 in [3.5 cm]
Peso prodotto	2.3 lb [1.0 kg]

---

**Informazioni confezione**

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	18.5 in [47.0 cm]
Larghezza del Pacco	9.3 in [23.7 cm]
Altezza del Pacco	3.7 in [9.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	6.7 lb [3.0 kg]

---

**Contenuto della confezione**

Incluso nella confezione	1 - duplicatore e cancellatore
	1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	1 - guida di avvio rapido

---

**Informazioni sulla garanzia**

Warranty	2 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

