

Lightning – USBスリムケーブル 1m ブラック(製造中止／残りわずか／後継製品RUSBLTMM1MB)
iPhone／iPod／iPad対応 アップルライトニング – USB 充電同期ケーブル

製品ID: USBLT1MBS



ブラックのiPhone®/iPod®/iPadに最適なLightning スリムコネクタ-USBケーブル。PC/Mac®コンピュータのUSBポートを使用してApple®モバイルデバイスを同期・充電する信頼性の高いソリューションを提供します。

ケーブルにはLightningスリムコネクタが付いており、端末を保護ケースに入れたまま差し込むことができるため、充電や同期のたびにケースを外す必要はありません。また、この8ピンコネクタは、リバーシブルなので、どちら側を上にしても、iOS端末に差し込むことができます。ケーブルの差し込み向きを間違えるということはありません。

また、ポータビリティに優れた軽量ケーブルは、ノートパソコンのアクセサリとして携帯にも最適です。

本製品は、Apple MFi認証を取得しています。また、StarTech.comの2年間保証により、信頼できるパフォーマンスを保証しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ Lightningコネクタ搭載Appleモバイル端末を充電・同期

製品の特長

- ・ Lightningスリムコネクタ
- ・ リバーシブルLightningコネクタ
- ・ 編組シールド付きアルミマイラー箔

- ・最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
- ・軽量ケーブル設計

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

コネクタ

コネクタA	1 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
コネクタB	1 – Apple Lightningコネクタ [8ピン]

特記 / 必要条件

注意	Lightningコネクタの幅さは7.7mm、高さは4.8mm(図を参照してください)
----	---

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	24/32 AWG
ケーブル長	1 m [3.3 ft]
製品縦	1.0 m [3.3 ft]
製品横	0.0 cm [0.0 in]
製品高さ	0.0 cm [0.0 in]
製品重量	15.0 g [0.5 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	14.8 cm [5.8 in]
パッケージ横	67.0 mm [2.6 in]
パッケージ高さ	17.0 mm [0.7 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	26.0 g [0.9 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – 1m USB充電/同期ケーブル
---------	---------------------

Warranty Information

Warranty

整備品2年保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。