

Câble KVM de 1.80m USB DVI 4 en 1 avec Prises Audio et Micro

Nº de produit: USBDVI4N1A6



Ce câble KVM USB DVI 4 en 1 avec audio et microphone USBDVI4N1A6 de 1,8 m offre une qualité vidéo DVI avec une souris et un clavier USB, une sortie audio et une connexion pour microphone 3,5 mm en un seul câble compact. Le câble KVM 4 en 1 est une solution pratique et abordable qui est adaptée aux commutateurs KVM USB DVI, vous permettant de partager un ensemble de périphériques USB entre deux ordinateurs configurés pour une sortie haute définition. Compatibilité : Les commutateurs KVM StarTech.com compatibles sont disponibles dans la section Accessoires. Modèles Aten (CS1642, CS1644, CS1784, CS1782, CS1762, CS1764) Modèles Avocent (2SVDVI10-001, 4SVDVI10-001, SC4UAD, SC420, SC440, SC540) Modèles Belkin (F1DN102D, F1DN104D, F1DD102L, F1DD104L) Modèles Cables to go (52047, 52048)

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connecte un ordinateur à un commutateur USB KVM + DVI avec un support audio et pour microphone

Spécifications techniques

- Combine 4 câbles pour périphérique en un

- Prend en charge une résolution maximale de 2560 x 1600 Dual-Link DVI
- Satisfait et dépasse toutes les spécifications DVI-I et USB 2.0

Performance

Politique de garantie	Lifetime
Résolutions numériques max.	2560 x 1600 Dual-Link DVI

Connecteur(s)

Connecteur A	2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
	1 - DVI-I (29 broches)
	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteur B	2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
	1 - DVI-I (29 broches)
	1 - USB B (4 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	6.0 ft [1.8 m]
Longueur du produit	6.0 ft [1.8 m]
Largeur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.0 cm]
Poids du produit	1.1 lb [0.5 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	11.8 in [29.9 cm]
Largeur du Colis	8.2 in [20.9 cm]
Hauteur du Paquet	2.0 in [5.2 cm]

Poids brut 1.2 lb [0.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble KVM USB DVI 4 en 1 avec audio - 1,8 m

Informations de
garantie

Warranty À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

