

USB 2.0 verlengkabel A naar A - M/F - zwart - 3 m

Productcode: USBEXTAA10BK



De USBEXTAA10BK 3 m USB-verlengkabel (A-A) heeft 1 USB A mannelijke connector en 1 USB A vrouwelijke connector, waardoor u de aansluitafstand van uw USB 2.0 apparaten met maximaal 3 meter kunt verlengen - een ideale oplossing om randapparaten beter te plaatsen of voor meer flexibiliteit van uw bestaande USB-poorten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Verleng uw USB-verbinding om een USB-printer of ander USB-apparaat aan te sluiten op een pc of Mac met hoge overdrachtsnelheden

Eigenschappen

- Ontworpen en vervaardigd naar USB 2.0-specificaties
- Gegoten trekcontlasting
- Ondersteunt overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s

Hardware	Garantiebeleid	Lifetime
	Connectormateriaal	Nikkel
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Prestaties		
	Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)		
	Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	Connector B	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
	Vochtigheid	30%-75% RH
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Draaddikte	24/28 AWG
	Kabellengte	10.0 ft [3.0 m]
	Lengte product	10.0 ft [3.0 m]
	Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
	Hoogte product	0.3 in [0.8 cm]
	Gewicht product	3.4 oz [96.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	5.9 in [15.0 cm]

Package Width	5.0 in [12.6 cm]
Package Height	0.9 in [2.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.8 oz [108.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - 3 m USB 2.0 verlengkabel A naar A - zwart - M/F
-------------	---

Garantiebepalinge
n

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.