

Cavo prolunga USB2.0 da A ad A - Cavo Extender USB 2.0 Maschio / Femmina da 91 cm

ID prodotto: USBEXTAA3BK



Il cavo di prolunga USB 90 cm (A-A) USBEXTAA3BK presenta 1 connettore USB A maschio e 1 connettore USB A femmina che prolungano il collegamento tra i dispositivi USB 2.0 fino a 90 cm: una soluzione ideale per una migliore collocazione di dispositivi periferici o per una maggiore flessibilità delle porte USB esistenti. Questo cavo di prolunga USB di alta qualità è completamente adatto per l'utilizzo con dispositivi USB 1.1 e USB 2.0 ed è inoltre dotato della garanzia a vita di StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di prolungare la connessione USB per il collegamento di una stampante USB o qualsiasi dispositivo periferico USB a un PC o un Mac con velocità di trasferimento dei dati per alte prestazioni

Caratteristiche

- Progettato e realizzato secondo le specifiche USB 2.0
- Supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps

Hardware

Norme di garanzia

Lifetime

Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

Connettore/i

Connettore A	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettore B	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Umidità	30%-75% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	24/28 AWG
Lunghezza cavo	36.0 in [91.4 cm]
Lunghezza prodotto	36.0 in [91.4 cm]
Larghezza prodotto	0.6 in [15.0 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [14.0 mm]
Peso prodotto	1.4 oz [40.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]



Peso spedizione (confezione)	1.6 oz [44.0 g]
---------------------------------	-----------------

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Cavo di prolunga USB 2.0 da 90 cm A ad A - M/F, colore nero
-----------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

