

## 1,8m USB 2.0 A Verlängerungskabel - Stecker / Buchse

Produkt-ID: USBEXTAA6BK



Das 1,8 m lange USB-Verlängerungskabel (A-A) USBEXTAA6BK verfügt über 1 USB A-Stecker und 1 USB A-Buchse, sodass die Verbindung zwischen zwei USB 2.0-Geräten um bis zu 1,8 m erweitert wird. Diese Lösung ist hervorragend für die bessere Platzierung von Peripheriegeräten oder zusätzliche Flexibilität für vorhandene USB-Ports geeignet.

Dieses hochwertige USB-Verlängerungskabel ist vollständig kompatibel mit USB 1.1- und USB 2.0-Geräten und wird mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Erweitern Sie die USB-Verbindung zum Anschließen eines USB-Druckers oder eines beliebigen USB-Peripheriegeräts an einen PC oder Mac bei hochleistungsfähiger Datenübertragungsgeschwindigkeit.

### Merkmale

- Entwickelt und konstruiert gemäß den USB 2.0-Spezifikationen
  - Spritzgegossene Zugentlastung
  - Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 480 GBit/s
-

## Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

## Leistung

Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
--------------	----------------------

## Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

## Umwelt

Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Lagertemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Feuchtigkeit	30%-75% RH

## Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	24/28 AWG
Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktlänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktbreite	0.6 in [15.0 mm]
Produkthöhe	0.6 in [14.0 mm]
Produktgewicht	0.8 oz [24.0 g]

## Verpackungsinformationen

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
----------------	------------------



Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.1 oz [30.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1,8 m USB 2.0 Verlängerungskabel A auf A – Stecker/Buchse
--------------------	--

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

