

Cable de 0,15m de Extensión Alargador USB 2.0 - Macho a Hembra USB A - Extensor

ID del Producto: USBEXTAA6IN



El Cable de Extensión USB 2.0, USBEXTAA6IN dispone de un conector macho USB tipo A y un conector hembra USB tipo A - una solución simple y segura para conectar dispositivos a equipos con puertos USB demasiado juntos (p. ej.: laptops). Ideal para usar con unidades flash y otros dispositivos USB en su laptop u computador de escritorio, este cable de calidad superior cuenta con el respaldo de la Garantía de Por Vida de StarTech.com.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Extienda el alcance del puerto USB y libere espacio en la parte trasera del ordenador

## Características

- USB A Macho a USB A Hembra

---

Hardware

Política de Garantía

Lifetime

	Revestimiento del Conector	Níquel
<hr/>		
Rendimiento	Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
<hr/>		
Conector(es)	Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	Conector B	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
<hr/>		
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Humedad	0% ~ 95% (sin condensación) a 25
<hr/>		
Características Físicas	Color	Negro
	Longitud del Cable	6.0 in [152 mm]
	Longitud del Producto	6.0 in [15.2 cm]
	Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
	Altura del Producto	0.3 in [8.0 mm]
	Peso del Producto	0.7 oz [20.0 g]
<hr/>		
Información de la Caja	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	4.1 in [10.3 cm]
	Ancho de la Caja	5.1 in [12.9 cm]
	Altura de la Caja	0.6 in [1.6 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	0.9 oz [26.0 g]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de Extensión Adaptador USB 2.0 A a A M/H 6 pulgadas
---------------------	--

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.