

L型 Lightning - USB ケーブル 1m ホワイト Apple MFi認証取得

製品ID: USBLT1MWR



L型コネクタのLightningケーブル。Appleモバイル端末の自動車内での充電に便利です。また、壁面に差し込むタイプの充電器やコンピュータにスマートフォンやタブレットを接続したままでも使いやすいケーブルです。

## L字型のLightning

コネクタは、手が届きにくいポートにも差し込みやすく、自動車内にマウントするモバイル端末の充電に最適です。モバイル端末の左側または右側にケーブルが来るようにコネクタを差し込むことで、端末を縦向きか横向きの好きな向きに配置できます。充電中でも、テキストメッセージのやりとりやメール、ゲームの操作、その他作業を行うことができ、ケーブルが邪魔になりません。

L字型のコネクタはまた、接続時にケーブルを変に曲げてしまったり、無理に引っ張られたりすることを防ぎます。接続ポイントでは、より自然にフィットし、余分な負荷をかけずケーブルや端末ポートの損傷を防ぎます。

本製品は、モバイル端末付属品のLightningケーブルの代用品として、または、外出時にいつでも端末を使用できるよう、携帯用のスペアとして使用することができます。

この1mケーブルは、Apple MFi 認証を取得しており、StarTech.comでは2年間保証を提供しています。

## 認証、レポート、互換性









## 用途

iPhone/iPod/iPadを充電中でも、テキストメッセージのやりとり、ゲーム、メールの作業が可能。ケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ

- · Lightning モバイル デジタル端末の充電と同期
- · Apple Lightning デバイスに付属のケーブルと交換、または外出用のスペアケーブルとして常備



## 製品の特長

- ・手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
- ・2年間保証に裏打ちさた信頼性

ハードウェア		
	保証に関する方針	2 Years
	コネクタメッキ	ニッケル
	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタ		
	コネクタA	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	コネクタB	1 - Apple Lightningコネクタ [8ピン]
 物理的特徴		
	色	ホワイト
	コネクタタイプ	L型
	ワイヤゲージ	24/28 AWG
	ケーブル長	1 m [3.3 ft]
	製品縦	1.0 m [3.3 ft]
	製品横	0.0 cm [0.0 in]
	製品高さ	0.0 cm [0.0 in]
	製品重量	26.0 g [0.9 oz]
 パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	20.1 cm [7.9 in]
	パッケージ横	15.2 cm [6.0 in]
	パッケージ高さ	2.2 cm [0.9 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	70.0 g [2.5 oz]
ーニー 箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - iPod/iPhone/iPad 用 1m L型USBケーブル ホワイト

<sup>\*</sup> 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。