

Caricatore da auto a doppia presa con cavo Lightning piu porta USB - Alta potenza ( 21 Watt / 4.2A ) - Nero

ID prodotto: USBLT2PCARB



Vi recate in ufficio in auto con altri colleghi e ogni giorno dovete tirare a sorte per stabilire chi può caricare il tablet durante il tragitto? Dovete caricare il tablet e il cellulare contemporaneamente in modo che siano entrambi pronti all'uso una volta giunti a destinazione?

Qualunque sia il vostro caso, questo caricatore da auto a due porte offre una soluzione ad alta potenza per ricaricare due dispositivi mobili contemporaneamente quando si è in viaggio.

Utilizzando questo pratico adattatore 2 in 1 è possibile ricaricare qualsiasi dispositivo mobile Lightning™, compresi iPad® o iPhone®. Inoltre, poiché il cavo è collegato direttamente al caricatore, non andrà mai perso all'interno del veicolo e sarà sempre a portata di mano mentre si guida.

La porta USB integrata offre la possibilità di ricaricare un dispositivo Apple® aggiuntivo, come ad esempio un secondo iPad, contemporaneamente utilizzando un o separato.

Non avete un secondo dispositivo Apple? Con questo adattatore è possibile ricaricare anche i dispositivi dotati di Micro USB o Mini USB, quali ad esempio smartphone, tablet o GPS utilizzando un cavo Mini/Micro USB.

Indipendentemente dal dispositivo da ricaricare, è possibile essere sempre certi di avere a disposizione il caricatore adatto a tutti i propri dispositivi mobili.

Ogni porta di ricarica fornisce 2,1 A di alimentazione per garantire una potenza sufficiente a ricaricare qualsiasi dispositivo, dal cellulare al tablet. Indipendentemente dal fatto che si ricarichino due tablet o un cellulare e un tablet contemporaneamente, è possibile essere sempre certi che i dispositivi siano pronti quando dovranno essere utilizzati.

Questo resistente caricatore da auto a due porte nero USBLT2PCARB è dotato della garanzia di 2 anni di StarTech.com per assicurare prestazioni affidabili.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Consente di ricaricare un dispositivo digitale mobile dotato di Lightning utilizzando il cavo di ricarica Lightning integrato mentre si ricarica un secondo dispositivo mobile utilizzando la porta USB 2.0 integrata

## Caratteristiche

- 1 cavo di ricarica Lightning da 2,1 A
- 1 porta USB 2.0 da 2,1 A
- Design compatto

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

---

### Connettore/i

Connettore A	1 - Accendisigari per auto (12V AUX)
Connettore B	1 - Connettore lightning Apple (8 pin)
	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

---

### Alimentazione

Tensione ingresso	12 ~ 24 DC
Corrente ingresso	2.2 ~ 1.2A

Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	Port 1 - 2.1A, Port 2 - 2.1A

---

Caratteristiche  
fisiche

Colore	Nero
Lunghezza del cavo	3.9 in [10 cm]
Lunghezza prodotto	13.4 in [34.0 cm]
Larghezza prodotto	1.4 in [3.5 cm]
Altezza prodotto	1.0 in [2.5 cm]
Peso prodotto	1.8 oz [50.0 g]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [17.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	2.2 oz [63.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Caricatore da auto Lightning con porta di ricarica USB aggiuntiva - Alta potenza 21 Watt/4,2 Amp
-----------------------------	---

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.