

Caricatore da auto a doppia presa con cavo Lightning piu porta USB - Alta potenza (21 Watt / 4.2A) - Nero

ID prodotto: USBLT2PCARB



Vi recate in ufficio in auto con altri colleghi e ogni giorno dovete tirare a sorte per stabilire chi può caricare il tablet durante il tragitto? Dovete caricare il tablet e il cellulare contemporaneamente in modo che siano entrambi pronti all'uso una volta giunti a destinazione?

Qualunque sia il vostro caso, questo caricatore da auto a due porte offre una soluzione ad alta potenza per ricaricare due dispositivi mobili contemporaneamente quando si è in viaggio.

Utilizzando questo pratico adattatore 2 in 1 è possibile ricaricare qualsiasi dispositivo mobile Lightning™, compresi iPad® o iPhone®. Inoltre, poiché il cavo è collegato direttamente al caricatore, non andrà mai perso all'interno del veicolo e sarà sempre a portata di mano mentre si guida.

La porta USB integrata offre la possibilità di ricaricare un dispositivo Apple® aggiuntivo, come ad esempio un secondo iPad, contemporaneamente utilizzando un o separato.

Non avete un secondo dispositivo Apple? Con questo adattatore è possibile ricaricare anche i dispositivi dotati di Micro USB o Mini USB, quali ad esempio smartphone, tablet o GPS utilizzando un cavo Mini/Micro USB.

Indipendentemente dal dispositivo da ricaricare, è possibile essere sempre certi di avere a disposizione il caricatore adatto a tutti i propri dispositivi mobili.

Ogni porta di ricarica fornisce 2,1 A di alimentazione per garantire una potenza sufficiente a ricaricare qualsiasi dispositivo, dal cellulare al tablet. Indipendentemente dal fatto che si ricarichino due tablet o un cellulare e un tablet contemporaneamente, è possibile essere sempre certi che i dispositivi siano pronti quando dovranno essere utilizzati.

Questo resistente caricatore da auto a due porte nero USBLT2PCARB è dotato della garanzia di 2 anni di StarTech.com per assicurare prestazioni affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di ricaricare un dispositivo digitale mobile dotato di Lightning utilizzando il cavo di ricarica Lightning integrato mentre si ricarica un secondo dispositivo mobile utilizzando la porta USB 2.0 integrata

Caratteristiche

- 1 cavo di ricarica Lightning da 2,1 A
- 1 porta USB 2.0 da 2,1 A
- Design compatto

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

Connettore A	Accendisigari per auto (12V AUX)
Connettore B	Connettore lightning Apple (8 pin)
	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

Alimentazione

Tensione ingresso	12 ~ 24 DC
Corrente ingresso	2.2 ~ 1.2A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	Port 1 - 2.1A, Port 2 - 2.1A

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Lunghezza cavo	3.9 in [100 mm]
Lunghezza prodotto	13.4 in [34.0 cm]
Larghezza prodotto	1.4 in [35.0 mm]
Altezza prodotto	1.0 in [25.0 mm]
Peso prodotto	1.8 oz [50.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [17.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	2.2 oz [63.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Caricatore da auto Lightning con porta di ricarica USB aggiuntiva - Alta potenza 21 Watt/4,2 Amp
-----------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

