

Zigarettenanzünder USB Ladegerät mit Lightning Spiralkabel, 1m Spiralkabel, 12W, 2 Port USB Auto Ladegerät Adapter für Handy und Tablet, Dual Kfz USB Schnellladegerät

Produkt-ID: USBLT2PCARW2



Bilden Sie eine Fahrgemeinschaft auf dem Weg zur Arbeit und müssen eine Münze werfen, um zu entscheiden, wer sein Tablet auf dem Weg ins Büro aufladen darf? Müssen Sie Ihr Tablet und Ihr Handy gleichzeitig aufladen, damit sie beide einsatzbereit sind, wenn Sie Ihr Ziel erreichen?

Dieses Autoladegerät mit Dual Port bietet eine leistungsstarke Lösung zum gleichzeitigen Laden von zwei mobilen Geräten, wenn Sie unterwegs sind.

Mit diesem praktischen USB-Adapter mit 2 Ports können Sie jedes mobile Lightning Gerät aufladen, auch Ihr iPad oder iPhone. Das integrierte Spiralkabel für Lightning Geräte sorgt für weniger Knoten und mehr Ordnung in Ihrem Fahrzeug.

Neben dem Apple-Gerät können Sie auch mobile USB-C oder Micro USB Geräte, wie z. B. ein Android Smartphone, ein Samsung Tablet oder ein GPS, mit einem entsprechenden Kabel aufladen (Lightning Kabel enthalten. Alle anderen Kabel sind separat erhältlich).

Jeder Ladeanschluss liefert 2,1A Strom, um sicherzustellen, dass Sie genug Strom haben, um alles aufzuladen, vom Handy bis zum Tablet. Egal, ob Sie zwei Tablets gleichzeitig laden oder ein Handy und ein Tablet aufladen, Sie können sicher sein, dass alle Ihre mobilen Geräte bereit sind, wenn Sie sie brauchen.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

## Merkmale

- **AUTOLADEGERÄT FÜR ZWEI GERÄTE:** Laden Sie 2 Geräte gleichzeitig auf, z. B. iPhone Pro/Max/Mini/XR bis iPhone 14, iPad, Handy und Tablets; das 1m integ. Spiralkabel sorgt für eine verwicklungsfreie und saubere Umgebung im Auto; passt in eine Kfz-Steckdose
- **HOCHLEISTUNGS LADUNG:** Das USB Autoladegerät bietet bis zu 2,1A per Port, so dass Sie zwei leistungsstarke Geräte gleichzeitig aufladen können; Android Gerät mit dem entsprechenden Kabel(separat erhältlich) und iPhone mit Lightning Spiralkabel
- **STRAPAZIERFÄHIGER DESIGN:** Das tragbare Ladegerät hat ein flexibles Spiralkabel, das auch nach längerem Gebrauch immer wieder in die ursprüngliche Position geht; einrastender Mechanismus, der verhindert, dass das Ladegerät aus dem Kfz-Steckdose kommt
- **KOMPATIBLE GERÄTE:** Dieser USB Autoladegerät ist kompatibel mit iPhone Pro/Max/Mini/XR bis iPhone 14, iPad Air, iPad mini
- **SPEZIFIKATIONEN:** 1m integriertes Kabel; Farbe: Weiß; Kabeltyp: Spirale; Anschlüsse: USB-A & Lightning; MFI-zertifiziert; Leistung: 2,1A pro Anschluss (2,4A, 5V insgesamt); Handy Autoladegerät/Kabel; Passt in eine KFZ-Steckdose

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

---

### Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - Fahrzeugzigarettenanzünder (12V AUX)
Steckverbinder B	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
	1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig)

---

### Strom

Eingangsspannung	12 ~ 24 DC
------------------	------------

Eingangsstrom	3 A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	4.2 A

---

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C
Lagertemperatur	-25°C to 70°C
Feuchtigkeit	8 % bis 90 %

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Weiß
Steckverbinderart	Gerade
Kabellänge	39.4 in [100 cm]
Produktlänge	3.3 ft [1.0 m]
Produktbreite	1.4 in [3.5 cm]
Produkthöhe	1.2 in [3.0 cm]
Produktgewicht	2.5 oz [70.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.0 in [12.8 cm]
Paketbreite	5.2 in [13.2 cm]
Pakethöhe	1.5 in [3.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.7 oz [106.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB Autoladegerät
	1 - Produktbeilage

---

Garantieinformatio  
nen

Warranty

2 Jahre

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.