

Caricatore da auto a due porte USB con cavo Lightning a spirale integrato da 1m;
Adattatore accendisigari USB per Cellulari e Tablet; Carica Batterie per auto a 12W per
iPhone/Tablet - Bianco

ID prodotto: USBLT2PCARW2



Vi capita di andare al lavoro in carpooling e di dover lanciare una moneta per decidere chi riuscirà a caricare il proprio tablet mentre andate in ufficio? Hai bisogno di caricare il tuo tablet e il tuo telefono allo stesso tempo, in modo che siano entrambi pronti all'uso quando arrivi a destinazione?

Qualunque siano le tue esigenze, questo caricatore da auto a doppia porta offre una soluzione ad alta potenza per caricare due dispositivi mobili contemporaneamente, mentre sei in viaggio.

Carica qualsiasi dispositivo mobile Lightning, incluso il tuo iPad o iPhone, utilizzando questo comodo adattatore USB a 2 porte. Riduci i grovigli e tieni in ordine il tuo veicolo con il cavo USB Lightning a spirale incorporato.

Oltre al dispositivo Apple, puoi anche caricare dispositivi mobili USB-C o Micro-USB come uno smartphone Android, un tablet Samsung o un GPS, usando un cavo appropriato (cavo Lightning incluso. Tutti gli altri cavi sono venduti separatamente).

Ogni porta di ricarica fornisce 2.1A di potenza per garantire abbastanza potenza per caricare tutto, da un telefono a un tablet. Sia che stiate caricando due tablet allo stesso tempo o un telefono e un tablet, potete essere sicuri che tutti i vostri dispositivi mobili saranno pronti quando ne avrete bisogno.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **CARICATORE DA AUTO PER DUE DISPOSITIVI:** ricarica due dispositivi mobili contemporaneamente come iPhone Pro/Max/Mini/XR fino a iPhone 14, iPad, smartphone e tablet. Il cavo a spirale incorporato da 1 m offre un ambiente ordinato e senza grovigli nel veicolo
- **RICARICA AD ALTA POTENZA:** Il caricabatterie USB fornisce fino a 2.1A per ogni porta per caricare due dispositivi ad alta potenza simultaneamente; ricarica il tuo iPhone con l'apposito cavo spiralato e i dispositivi Android dotandoti di un cavo appropriato
- **COSTRUZIONE ROBUSTA:** il caricabatterie portatile è dotato di un cavo flessibile che torna alla posizione originale anche dopo un uso prolungato - Il meccanismo di blocco incorporato gli impedisce di scivolare fuori dalla porta dell'accendisigari
- **DISPOSITIVI COMPATIBILI:** Questo adattatore per il caricabatterie USB da auto è compatibile con iPhone Pro/Max/Mini/XR fino a iPhone 14, iPad Air, iPad mini
- **SPECIFICHE TECNICHE:** Cavo integrato da 1m - Colore: Bianco - Tipo di cavo: A spirale - Connettori: USB-A e Lightning - Certificato MFI - Prestazioni: 2,1 A per porta (2,4A, 5V in totale) - Cavo caricabatterie da auto

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

Connettore A	1 - Accendisigari per auto (12V AUX)
Connettore B	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - Connettore lightning Apple (8 pin)

Alimentazione

Tensione ingresso	12 ~ 24 DC
Corrente ingresso	3 A

Tensione di uscita 5 DC

Corrente di uscita 4.2 A

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C

Temperatura di conservazione -25°C to 70°C

Umidità Da 8% a 90%

Caratteristiche fisiche

Colore Bianco

Stile connettori Dritto

Lunghezza del cavo 39.4 in [100 cm]

Lunghezza prodotto 3.3 ft [1.0 m]

Larghezza prodotto 1.4 in [3.5 cm]

Altezza prodotto 1.2 in [3.0 cm]

Peso prodotto 2.5 oz [70.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 5.0 in [12.8 cm]

Larghezza del Pacco 5.2 in [13.2 cm]

Altezza del Pacco 1.5 in [3.9 cm]

Peso spedizione (confezione) 3.7 oz [106.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione 1 - Caricabatterie da auto USB

1 - Foglio illustrativo del prodotto

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

