


USB 2.0 Kabel Verlängerung intern 5 pol - Pfostenbuchse auf Pfostenbuchse 60cm

Produkt-ID: USBINT5PIN24



Dieses interne USB-Kabel USBINT5PIN24 verfügt über zwei 5-polige USB-Hauptplatinen-Header-Anschlüsse, sodass Sie einen Frontblenden-USB-Hub oder Kartenleser direkt an Hauptplatinen-Header-Ports anschließen können.

Dieses 60 cm lange Kabel ist eine praktische Lösung, um Multifunktions-Frontblenden oder andere Geräten, die interne USB-Ports benutzen, direkt an die Hauptplatine oder Erweiterungskarte anzuschließen, und bietet einen USB-IDC (Header)-Anschluss, ohne zusätzliche Karten zu installieren oder externe Kabel zu rückseitigen Ports zu führen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verbinden Sie vorderseitige USB-Ports mit einer Hauptplatine oder Erweiterungskarte mit 5-poligem Header
- Schließen Sie rückseitige USB-Erweiterungskarten an die Hauptplatine an.

Merkmale

- 2x 5-polige USB-Header-Anschlüsse

- Nutzt standardmäßige USB 2.0-Pol- und Farbzusweisungen
- Bietet 60 cm Kabellänge

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Anzahl von Leitern 5

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - IDC (5-polig, Mainboard-Header)

Steckverbinder B 1 - IDC (5-polig, Mainboard-Header)

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Drahtstärke 24/28 AWG

Kabellänge 24.0 in [609.6 mm]

Produktlänge 24.0 in [609.6 mm]

Produktbreite 5.1 in [13 cm]

Produkthöhe 2.0 in [5 cm]

Produktgewicht 0.8 oz [23 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Paketlänge 6.7 in [16.9 cm]

Paketbreite 5.0 in [12.8 cm]

Pakethöhe 0.5 in [1.3 cm]

Versandgewicht (Verpackung) 0.8 oz [24.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 60 cm internes 5-poliges USB IDC-Hauptplatinen-Header-Kabel - Buchse/Buchse
--------------------	--

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.