

3 m lange witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Productcode: USBLT3MW



Met de USBLT3MW 3 m Lightning-naar-USB-kabel voor iPhone, iPod en iPad kunt u uw mobiele digitale Lightning-apparaten op lange afstand synchroniseren en opladen. Deze kabel is dus bij uitstek geschikt voor mensen onderweg die hun apparaat tegelijkertijd moeten gebruiken en opladen. De kabel heeft een sterke (0,5 mm²) draad om afstandsbeperkingen te overbruggen en biedt het volle laadvermogen tot op een afstand van 3 m, zonder vermindering van de laadtijd.

De omkeerbare 8-polige Lightning-connector kan in uw iOS-apparaat worden gestoken met ongeacht welke kant omhoog gericht, zodat u de kabel nooit op de verkeerde manier in het apparaat kunt steken.

Deze duurzame kabel is compatibel met Apple MFi-standaards.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Opladen en synchroniseren van met Lightning-technologie uitgeruste Apple mobiele digitale apparaten

Eigenschappen

- 1 Apple (8-pins) Lightning-connector
- 1 USB A mannelijke connector
- 3 m lange kabel
- Omkeerbare Lightning-connector
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	1 - Apple Lightning-connector (8-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
Stijl connector	Recht
Draaddikte	20/28 AWG
Kabellengte	9.8 ft [3 m]
Lengte product	9.8 ft [3.0 m]
Breedte product	0.6 in [1.5 cm]
Hoogte product	0.3 in [0.8 cm]
Gewicht product	3.7 oz [105.0 g]

Verpakkingsinform

atie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	4.8 in [12.3 cm]
Package Width	4.1 in [10.3 cm]
Package Height	1.1 in [2.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.9 oz [110.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - 3 m witte Apple® Lightning-connector-naar-USB-kabel
-------------	--

Garantiebepalinge
n

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.