

Lightning – USBケーブル 15cm Apple MFi認証 iPhone/ iPod/ iPad対応

製品ID: USBLT15CMB



iPhone、iPod、iPad用Lightning – USBケーブル。Lightning対応モバイルデジタルデバイスを同期、充電します。ブラックのモバイルデバイスと相性が良く、機器回りをすっきり保つ短めケーブルは、自動車内での充電やノートパソコンとの同期に最適です。タブレットやノートパソコンとの携帯にも適したポータブルソリューションです。

リバーシブル8ピンLightningコネクタは、どちら側を上にしてもiOSデバイスに差し込むことができるので、ケーブルの向きを間違えるということはありません。

耐久性に優れた本ケーブルは、Apple MFi規格の認定を受けています。StarTech.comでは、2年間保証により信頼できるパフォーマンスを保証しています。

認証、レポート、互換性



用途

- Lightning搭載Appleデバイスを充電・同期

製品の特長

- 1x Apple Lightning(8ピン)コネクタ
- 1x USB-Aオスコネクタ
- ケーブル長15cm
- リバーシブルLightningコネクタ
- 編組シールド付きアルミマイラー箔

- 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

コネクタ

コネクタA	1 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
コネクタB	1 – Apple Lightningコネクタ [8ピン]

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	24/28/32 AWG
ケーブル長	15 cm [5.9 in]
製品縦	15.0 cm [5.9 in]
製品横	0.0 cm [0.0 in]
製品高さ	0.0 cm [0.0 in]
製品重量	5.0 g [0.2 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	20.2 cm [8.0 in]
パッケージ横	15.3 cm [6.0 in]
パッケージ高さ	22.0 mm [0.9 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	53.0 g [1.9 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – 15cm Lightning – USBコネクタケーブル ブラック
---------	---------------------------------------

Warranty Information

Warranty	整備品2年保証
----------	---------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。

