

## Cable Lightning a USB de 1m - Cable Lightning Acodado a la Derecha en 90 Grados para iPhone / iPad / iPod - Certificación MFi de Apple - Blanco

ID del Producto: USBLT1MWR



Este cable Lightning en ángulo es ideal para la carga de sus dispositivos móviles Apple en un coche, o para acceder a su teléfono móvil o tablet mientras está conectado a un tomacorriente u ordenador.

El cable tiene un conector Lightning en ángulo que permite la conexión con puertos de difícil acceso, lo cual resulta ideal para la carga de sus dispositivos móviles instalados en el coche. Su conector Lightning en ángulo permite colocar el cable a la izquierda o derecha del dispositivo móvil, ya sea en posición vertical u horizontal, sin que se produzca tensión en el puerto de conexión. Esto le permite utilizar su dispositivo para enviar mensajes de texto, trabajar o jugar, incluso cuando este se está cargando, sin tener que preocuparse de que el cable le estorbe.

El conector en ángulo evita que, para lograr la conexión, se produzcan torceduras o tensiones del cable. Ofrece un ajuste más natural en el punto de conexión, lo cual evita tensiones y daños innecesarios en el cable y en el puerto del dispositivo.

Reemplace el Lightning que viene incluido de serie en su dispositivo móvil o utilícelo como cable extra al viajar, a fin de que sus dispositivos móviles estén siempre listos cuando se desplace o viaje.

El cable USBLT1MWR, de 1 metro de longitud, tiene certificación Apple MFi y está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Envíe mensajes de texto, trabaje o juegue en su iPhone, iPod o iPad, incluso cuando está recargándose, sin que el cable le estorbe
- Cargue y sincronice dispositivos digitales móviles equipados con Lightning
- Reemplace el cable incluido con su dispositivo Apple Lightning o utilícelo como cable extra al viajar/desplazarse

## Características

- Conecte sus dispositivos incluso en espacios estrechos o de difícil acceso
- Fiabilidad garantizada, con la garantía de 2 años de StarTech.com

---

### Hardware

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Política de Garantía       | 2 Years                                     |
| Revestimiento del Conector | Níquel                                      |
| Cable Tipo Jacket          | PVC - Polyvinyl Chloride                    |
| Tipo de Cable Blindado     | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada |

---

### Conector(es)

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Conector A | 1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)  |
| Conector B | 1 - Conector Apple Lightning (8 pines) |

---

### Características Físicas

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Color                 | Blanco          |
| Estilo de Conector    | En ángulo       |
| Calibre del Conductor | 24/28 AWG       |
| Longitud del Cable    | 3.3 ft [1 m]    |
| Longitud del Producto | 3.3 ft [1.0 m]  |
| Ancho del Producto    | 0.0 in [0.0 cm] |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Altura del Producto | 0.0 in [0.0 cm] |
| Peso del Producto   | 0.9 oz [26.0 g] |

---

Información de la Caja

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1                |
| Longitud de la Caja         | 7.9 in [20.1 cm] |
| Ancho de la Caja            | 6.0 in [15.2 cm] |
| Altura de la Caja           | 0.9 in [2.2 cm]  |
| Peso (de la Caja) del Envío | 2.5 oz [70.0 g]  |

---

Contenido de la Caja

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Cable blanco USB de 1m en ángulo para iPod/iPhone/iPad |
|---------------------|------------------------------------------------------------|

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.