

1m USB auf Lightning Kabel - Dünnes High Speed Ladekabel für iPhone / iPad / iPod - Schlankes Hochgeschwindigkeits- Lightning Kabel - Weiß - Eingestellte, begrenzte Lagerbestände, ersetzt durch RUSBLTMM1M

Produkt-ID: USBLT1MWS



Das schlanke 1 m Lightning-auf-USB-Kabel USBLT1MWS passt farblich zu weißen iPhone®, iPod® und iPad®-Geräten und bietet eine zuverlässige Lösung zum Laden und Synchronisieren von Apple®-Mobilgeräten über einen verfügbaren USB-Port an Ihrem PC oder Mac®.

Das Kabel ist mit einem schlanken Lightning-Anschluss ausgestattet, der in das Gerät eingesteckt werden kann, selbst wenn sich dieses in der Schutzhülle befindet, so dass Sie nicht ständig für jeden Lade- oder Synchronisierungsvorgang die Hülle entfernen müssen. Zudem kann der umkehrbare 8-polige Anschluss mit jeder beliebigen Seite nach oben an ein iOS-fähiges Gerät angeschlossen werden, sodass das Kabel nicht falsch herum an das Gerät angeschlossen werden kann.

Dieses leichte Kabel ist zudem eine mobile Lösung, die hervorragend zum Mitführen als Laptop- oder iPad-Zubehör geeignet ist.

Das USBLT1MWS ist Apple MFi-zertifiziert und wird mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung sicherzustellen.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Laden und synchronisieren Sie Lightning-fähige Apple-Mobilgeräte

## Merkmale

- Schlankes Lightning-Anschlussgehäuse
- Umkehrbarer Lightning-Anschluss
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
- Leichte Kabelführung

---

#### Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

---

#### Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B	Apple Lightning-Anschluss (8-polig)

---

#### Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Breite des Lightning-Anschlusses beträgt 7,7 mm (siehe Zeichnung)
---------	-------------------------------------------------------------------

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Weiß
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	24/32 AWG
Kabellänge	39.4 in [100 cm]
Produktlänge	39.4 in [100.0 cm]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]



Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
Produktgewicht	0.5 oz [15.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	5.8 in [14.7 cm]
Package Width	2.6 in [67.0 mm]
Package Height	0.6 in [16.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.9 oz [26.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 m USB-Lade-/Synchronisierungskabel
--------------------	--------------------------------------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

