

## Cable Alargador de 30cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho a Hembra USB A - Negro

ID del Producto: USBPNLAFAM1



El cable USB de montaje en panel (30 cm), modelo USBPNLAFAM1, permite agregar a un PC o placa frontal un puerto USB-A de acceso seguro y fácil, a fin de personalizar un sistema de acuerdo a sus requisitos. Perfecto para estrados, quioscos y otras soluciones que requieren acceso adicional a dispositivos USB.

El adaptador incluye un conector USB-A macho y un puerto USB-A hembra de montaje en panel, con una posibilidad de extensión de 30 cm, lo cual permite situar el cable donde sea necesario dentro de la caja del sistema.

El adaptador USBPNLAFAM1 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, para una confiabilidad garantizada.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Permite agregar un puerto USB-A hembra a la parte trasera de un PC o a una placa frontal

### Características

- 1 conector USB-A macho
- 1 puerto USB-A hembra de montaje en panel
- 30 cm de longitud de cable

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

---

#### Conector(es)

Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conector B	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humedad	30%-75% RH

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	24/28 AWG
Longitud del Cable	1.0 ft [0.3 m]
Longitud del Producto	12.0 in [30.5 cm]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Peso del Producto	0.9 oz [26.0 g]

---

#### Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.6 in [14.2 cm]

Ancho de la Caja 5.0 in [12.7 cm]

Altura de la Caja 0.6 in [1.5 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.0 oz [28.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja Cable (30 cm) USB A a A para montaje en panel - H/M

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.