

2 m USB till Lightning-kabel - Lång iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Vit

Produkt ID: USBLT2MW



Den 2 m vita USB-kabeln USBLT2MW med Lightning-kontakt för iPhone, iPod och iPad är en pålitlig lösning för laddning och synkning av dina nyare mobila Apple®-enheter med din PC eller Mac® genom en tillgänglig USB-port.

Denna längre USB-kabel med Lightning-kontakt ger 2 meters kabellängd för att övervinna avståndsbegränsningar och bibehålla full laddningsstyrka. Den vändbara 8 stifts Lightning-kontakten kan dessutom vändas när den kopplas in i den iOS-kapabla enheten vilket innebär att det inte finns ett felaktigt sätt att koppla in kabeln.

Denna hållbara kabel är kompatibel med Apple MFi-standarder och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti för att garantera pålitlig prestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ladda och synka Lightning-utrustade mobila digitala Apple-enheter

Funktioner

- 1x Apple Lightning-kontakt (8 stifts)
- 1x USB "A"-hankontakt

- Vändbar Lightning-kontakt
- Ger 2 m kabellängd
- Aluminiummylarfolie med flätat skydd
- Stöder USB-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Kontakt(er)

Connector A	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Connector B	Apple Lightning-kontakt (8-stifts)

Utseende

Färg	Vit
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	22/28 AWG
Kabellängd	6.6 ft [2 m]
Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
Produktbredd	0.6 in [14.0 mm]
Produkt höjd	0.3 in [7.0 mm]
Produktvikt	2.3 oz [66.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	5.0 in [12.8 cm]
Package Width	0.9 in [22.0 mm]



Package Height 0.2 in [4.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 2.7 oz [76.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 2m vit Apple Lightning-kontakt till USB-kabel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

