

Cavo Prolunga USB 2.0 per montaggio a pannello di Tipo A/A Femmina A / Maschio A - 60 cm

Product ID: USBPNLAFAM2



Il cavo USB montato a pannello da 60 cm USBPNLAFAM2 fornisce una porta USB-A sicura e facilmente accessibile al PC o a una piastra frontale consentendo di personalizzare i sistemi in base alle proprie esigenze. Ideale per leggi, chioschi informatici e altre soluzioni in cui è necessario aggiungere l'accesso a dispositivi USB.

L'adattatore presenta un connettore USB-A maschio e una porta femmina USB-A per montaggio a pannello e fornisce una prolunga di 60 cm che consente di posizionare il cavo all'interno del case del sistema secondo necessità.

USBPNLAFAM2 è dotato della garanzia a vita di StarTech.com per la massima affidabilità.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente di aggiungere una porta femmina USB-A sul retro del PC o su una piastra frontale

Features

- 1 connettore maschio USB-A
- Lunghezza del cavo di 60 cm
- 1 porta femmina per montaggio a pannello USB-A

Hardware

Warranty

1 Year

	Placcatura connettori	Nickel
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Aluminum-Mylar Foil with Braid
Connettore/i	Connettore A	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
	Connettore B	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
Ambientale	Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
	Umidità	Da 0% a 95% (non-condensante) a 25 °C
Caratteristiche fisiche	Colore	Black
	Stile connettori	Straight
	Diametro filo	24/28 AWG
	Lunghezza cavo	24.0 in [6.1 cm]
	Lunghezza prodotto	24.0 in [6.1 cm]
	Larghezza prodotto	1.5 in [39 mm]
	Altezza prodotto	0.5 in [12 mm]
	Peso prodotto	1.3 oz [38 g]
Informazioni confezione	Quantità confezione	1
	Package Length	8.9 in [2.2 cm]
	Package Width	4.9 in [1.2 cm]
	Package Height	0.6 in [14 mm]
	Peso spedizione (confezione)	1.6 oz [44 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Cavo USB a pannello 60 cm A ad A - F/M

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

