

60 cm lange, op paneel gemonteerde USB-kabel A naar A - F/M

Productcode: USBPNLAFAM2



De USBPNLAFAM2 60 cm lange, op een paneel gemonteerde USB-kabel biedt een goed beveiligde, gemakkelijk toegankelijke USB-A-poort op uw pc of op een voorplaat, waardoor u uw systemen aan uw behoeften kunt aanpassen. Perfect voor podia, kiosken en andere oplossingen waar extra toegang tot USB-apparaten nodig is.

De adapter heeft één mannelijke USB-A-connector en één vrouwelijke, op een paneel gemonteerde USB-A-poort en biedt een verlenging van 60 cm, waardoor u de kabel op de door u gewenste plaats in de systeembehuizing kunt plaatsen.

De USBPNLAFAM2 wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voeg een vrouwelijke USB-A-poort toe aan de achterkant van uw pc of op een voorplaat

Eigenschappen

- 1 USB A mannelijke connector
- 1 op een USB-A-paneel gemonteerde vrouwelijke poort
- 60 cm lange kabel

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Vochtigheid	0% tot 95% (niet-condenserend) bij 25 °C

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	24/28 AWG
Kabellengte	24.0 in [61.0 cm]
Lengte product	24.0 in [61.0 cm]
Breedte product	1.5 in [39.0 mm]
Hoogte product	0.5 in [12.0 mm]
Gewicht product	1.2 oz [34.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]



Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	5.1 in [13.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.4 oz [39.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	60 cm lange, op paneel gemonteerde USB-kabel A naar A - F/M
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

