

Cable de 91cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho a Hembra USB A - Negro

ID del Producto: USBPNLAFAM3



El cable USB de montaje en panel (91 cm), modelo USBPNLAFAM3, permite agregar a un PC o placa frontal un puerto USB-A de acceso seguro y fácil, a fin de personalizar un sistema de acuerdo a sus requisitos. Perfecto para estrados, quioscos y otras soluciones que requieren acceso adicional a dispositivos USB.

El adaptador incluye un conector USB-A macho y un puerto USB-A hembra de montaje en panel, con una posibilidad de extensión de 91 cm, lo cual permite situar el cable donde sea necesario dentro de la caja del sistema.

El adaptador USBPNLAFAM3 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, para una confiabilidad garantizada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite agregar un puerto USB-A hembra a la parte trasera de un PC o a una placa frontal

Características

- 1 conector USB-A macho
- 1 puerto USB-A hembra de montaje en panel

- 91 cm de longitud de cable

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Conector(es)

Conector A	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Conector B	USB Type-A (4 pines) USB 2.0

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humedad	HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25°C

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	24/28 AWG
Longitud del Cable	36.0 in [91.4 cm]
Longitud del Producto	36.0 in [91.4 cm]
Ancho del Producto	1.2 in [30.5 mm]
Altura del Producto	0.6 in [15.0 mm]
Peso del Producto	2.9 oz [82.0 g]

Información



de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.0 in [0.1 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.1 oz [88.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable USB de montaje en panel (91 cm) A a A - H/M
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

