

Cavo USB a pannello 91 cm - Cavo USB A a collettore scheda madre F/F

ID prodotto: USBPNLAFHD3



Il cavo USB per montaggio a pannello da 91 cm USBPNLAFHD3 consente di aggiungere una porta USB 2.0 sicura e di facile accesso al PC offrendo una pratica soluzione per il collegamento di unità thumb avviabili o fob di autenticazione e simili alla connessione USB della scheda madre.

L'adattatore presenta un connettore per collettore scheda madre USB femmina e una porta femmina USB-A per montaggio a pannello e fornisce una prolunga di 91 cm che consente di posizionare il cavo all'interno del case del sistema secondo necessità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di aggiungere una porta USB-A femmina sul retro del PC

Caratteristiche

- 1 connettore femmina USB-A
- 1 porta femmina per montaggio a pannello USB-A
- Lunghezza del cavo di 91 cm

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - IDC (5 pin, header scheda madre)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Umidità	30%-50% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	24/28 AWG
Lunghezza del cavo	3.0 ft [0.9 m]
Lunghezza prodotto	36.0 in [91.4 cm]
Larghezza prodotto	1.5 in [3.8 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.0 cm]
Peso prodotto	1.3 oz [36.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
---------------------	---

Lunghezza Confezione 5.4 in [13.6 cm]

Package Width 4.8 in [12.3 cm]

Package Height 0.7 in [1.9 cm]

Peso spedizione
(confezione) 1.5 oz [42.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Cavo USB a pannello 91 cm - Cavo USB A a
collettore scheda madre F/F

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.