

## 30cm Inbouwpaneel USB-kabel B naar B - F/M

Productcode: USBPNLBFBM1



De USBPNLBFBM1 USB-kabel USB-B naar Inbouwpaneel is aan het ene uiteinde voorzien van een mannelijke USB-connector type B en aan de andere kant van een vrouwelijke gegoten USB-B-connector voor een inbouwpaneel – een handige oplossing voor aangepaste behuizingen (zoals intern gemonteerde harde schijven).

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

### Eigenschappen

- Standaard gegoten kap voor eenvoudige schroefmontage
- Afgeschermd tegen elektromagnetische interferentie
- Voldoet aan de USB 2.0-specificaties

---

Hardware

Garantiebeleid

Lifetime

|                          |                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
|                          | Type kabelmantel         | PVC - Polyvinyl Chloride                   |
| <hr/>                    |                          |                                            |
| Connector(en)            | Connector A              | USB B (4-polig)                            |
|                          | Connector B              | USB B (4-polig)                            |
| <hr/>                    |                          |                                            |
| Gebruiksomgeving         | Bedrijfstemperatuur      | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)              |
|                          | Opslagtemperatuur        | -10°C to 30°C (14°F to 86°F)               |
|                          | Vochtigheid              | 30%-75% RH                                 |
| <hr/>                    |                          |                                            |
| Fysieke eigenschappen    | Kleur                    | Zwart                                      |
|                          | Kabellengte              | 1.0 ft [0.3 m]                             |
|                          | Lengte product           | 12.0 in [30.5 cm]                          |
|                          | Breedte product          | 1.4 in [3.5 cm]                            |
|                          | Hoogte product           | 0.5 in [1.3 cm]                            |
|                          | Gewicht product          | 1.0 oz [29.0 g]                            |
| <hr/>                    |                          |                                            |
| Verpakkingsinformatie    | Verpakkingsaantal        | 1                                          |
|                          | Lengte Verpakking        | 8.9 in [22.5 cm]                           |
|                          | Package Width            | 4.9 in [12.5 cm]                           |
|                          | Package Height           | 1.4 in [3.6 cm]                            |
|                          | Verzendgewicht (verpakt) | 1.2 oz [34.5 g]                            |
| <hr/>                    |                          |                                            |
| Wat wordt er meegeleverd | Meegeleverd              | 30cm Inbouwpaneel USB-kabel B naar B - F/M |
|                          |                          |                                            |

Garantiebepalinge  
n

Warranty

Levenslang

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.