

Billaddare med två portar, Micro USB-kabel och USB-port - svart

Produkt ID: USBUB2PCARB



Samåker du till jobbet och måste singla slant om vem som ska få ladda sin surfplatta på väg till kontoret? Behöver du ladda din surfplatta och telefon samtidigt så att båda är redo att användas när du har nått ditt resmål?

Oavsett situation är denna billaddare med två portar en kraftfull lösning för laddning av två mobila enheter samtidigt när du är ute på vägarna.

Du kan ladda vilken Micro USB-enhet som helst, inklusive din surfplatta eller telefon, med denna praktiska 2-i-1-adapter. Och eftersom kabeln är fäst direkt på laddaren kommer den aldrig att försvinna i bilen eller vara utom räckhåll när du kör. Den inbyggda USB 2.0-porten ger dig möjligheten att ladda en extra mobil enhet som till exempel din iPad eller iPhone samtidigt genom antingen en separat eller .

Har du inte en Apple-enhet? Du kan även ladda Micro USB- eller Mini USB-kapabla mobila enheter med denna adapter, som till exempel en smarttelefon, surfplatta eller GPS med en Mini/Micro USB-kabel.

Oavsett vad du vill ladda kan du alltid vara säker på att du har rätt laddare för dina mobila enheter.

Varje laddningsport ger 2,1 A för att se till att du har tillräckligt med ström för att ladda allt från telefoner till surfplattor. Oavsett om du laddar två surfplattor samtidigt eller en telefon och en surfplatta kan du vara säker på att alla dina mobila enheter är redo när du behöver dem.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ladda din mobila digitala Micro USB-enhet med den inbyggda Micro USB-laddningskabeln och ladda samtidigt en annan mobil enhet med den inbyggda USB 2.0-porten

Funktioner

- 1x 2,1 A Micro USB-laddningskabel
- 1x 2,1 A USB 2.0-port
- Kompakt design

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Kontakt(er)

Connector A	1 - Cigarettändare för bil (12 V AUX)
Connector B	1 - USB Micro-B (5-stifts)
	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Ström

Inspänning	12 ~ 24 DC
Inström	2.2 ~ 1.2A
Utpänning	5 DC
Utström	Port 1 - 2.1A, Port 2 - 2.1A

Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	45.8 in [116.4 cm]
Produktlängd	13.8 in [35.0 cm]
Produktbredd	1.4 in [3.5 cm]
Produkthöjd	0.8 in [2.0 cm]
Produktvikt	1.7 oz [49.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.0 in [12.7 cm]
Package Width	3.3 in [83.0 mm]
Paketets höjd	1.7 in [42.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.2 oz [62.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Micro USB-billaddare med extra USB-laddningsport - Kraftfull 21 W/4,2 A
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.