

Cargador USB de 2 Puertos para Coche con Cable Micro USB y puerto USB - Blanco

ID del Producto: USBUB2PCARW



¿Comparte coche para ir a trabajar y tiene que echarlo a suerte para saber quién cargará su tablet de camino a la oficina? ¿Necesita cargar su tablet y su teléfono al mismo tiempo, para que estén listos para utilizarlos cuando llegue a su destino?

Cualquiera que sea la situación en la que se encuentre mientras conduce, este cargador de doble puerto para coche ofrece una solución de alta potencia para la carga simultánea de dos dispositivos móviles.

Este práctico adaptador 2 en 1 le permite cargar cualquier dispositivo Micro USB, incluyendo su tablet o smartphone. Además, dado que el cable se conecta directamente al cargador, no se puede ni perder ni quedar a una distancia muy lejos mientras se conduce.

El puerto integrado USB 2.0 ofrece la opción de cargar un dispositivo móvil adicional, como su iPad o iPhone, al mismo tiempo, a través de un o un independiente.

¿No tiene un dispositivo Apple? También es posible cargar un dispositivo móvil equipado con Micro USB o Mini USB, como un smartphone, un tablet o un GPS, mediante un cable Mini/Micro USB.

Sin importar el dispositivo que se desee recargar, este cargador garantiza la potencia adecuada a todos sus dispositivos móviles.

Cada puerto de carga proporciona una potencia de 2,1A, a fin de garantizar que se tiene suficiente potencia para cargar cualquier dispositivo, desde un smartphone a un tablet. Ya sea que desee cargar dos tablets a la vez, o cargar un smartphone y un tablet, podrá tener la certeza de que todos los dispositivos estarán listos para su uso cuando los necesite.

Este duradero cargador blanco para coche con doble puerto, modelo USBUB2PCARW, ofrece un rendimiento fiable, avalado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Cargue su dispositivo móvil digital Micro USB con el cable de carga Micro USB integrado, a la vez que carga un segundo dispositivo móvil a través del puerto USB 2.0 integrado

Características

- 1x cable Micro USB de carga de 2,1A
- 1x puerto USB 2.0 de 2,1A
- Diseño compacto

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Conector(es)

Conector A	Encendedor de Cigarrillos de Automóvil (AUX 12V)
Conector B	USB Micro B (5 pines) USB Type-A (4 pines) USB 2.0

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	12 ~ 24 DC
Corriente de Entrada	2.2 ~ 1.2A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	Port 1 - 2.1A, Port 2 - 2.1A

Características



Físicas

Color	Blanco
Longitud del Cable	3.8 ft [1.2 m]
Longitud del Producto	13.8 in [35.0 cm]
Ancho del Producto	1.4 in [35.0 mm]
Altura del Producto	0.8 in [20.0 mm]
Peso del Producto	1.7 oz [47.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.0 in [12.8 cm]
Ancho de la Caja	3.3 in [83.0 mm]
Altura de la Caja	1.7 in [43.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.1 oz [60.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cargador Micro USB para coche, con puerto adicional USB de carga - Alta potencia de 21 vatios / 4,2 A
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

