

1m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel - Weiß

Produkt-ID: USBPAUB1MW



Das 1 m lange weiße USB-auf-Micro USB-Kabel USBPAUB1MW ist mit schlanken USB-Anschlussformen versehen und ermöglicht eine einfachere Verbindung zwischen Micro USB 2.0-Mobilgeräten (Smartphones, Digitalkameras, Tablet PCs, mobilen Festplatten usw.) und Ihrem PC oder Mac®-Computer für Alltagsaufgaben wie Laden, Datensynchronisierung oder Dateiübertragungen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Übertragen Sie Daten und stellen Sie die Stromversorgung bereit, während Sie das Micro USB-Gerät laden
- Ein ideales Ersatzkabel zum Anschließen von Micro USB-Mobilgeräten an einen USB-fähigen Computer

Merkmale

- 1x USB 'A'-Stecker
- 1x USB Micro B-Stecker

- Schlanke USB 2.0-Anschlussformen, mit Zugentlastung
- Vollständig weißes Design
- Unterstützt hohe Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Steckverbinderplatten Nickel

Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride

Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Ablauf

Leistung

Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

Steckverbinder B 1 - USB Micro-B (5-polig)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Lagertemperatur -10°C to 30°C (14°F to 86°F)

Feuchtigkeit 30%-75% RH

Physische Eigenschaften

Farbe Weiß

Steckverbinderart Gerade

Drahtstärke 28 AWG

Kabellänge 3.3 ft [1 m]

Produktlänge 6.6 ft [2.0 m]

Produktbreite 5.9 in [15.0 cm]

Produkthöhe 0.3 in [0.8 cm]

Produktgewicht 0.6 oz [18.0 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge 1

Paketlänge 5.2 in [13.2 cm]

Paketbreite 5.1 in [12.9 cm]

Pakethöhe 0.5 in [1.3 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 0.8 oz [22.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - 1 m weißes Micro USB-Kabel - A auf Micro B

Garantieinformatio
nen

Warranty Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

