

Cavo micro USB bianco 1 m - A a Micro B

ID prodotto: USBPAUB1MW



Il cavo USB a Micro USB bianco da 1 m USBPAUB1MW presenta connettori USB sottili modellati e offre un collegamento più semplice tra i dispositivi mobili Micro USB 2.0 (smartphone, fotocamere digitali, dispositivi PC tablet, dischi rigidi portatili, ecc.) e il computer PC o Mac® per le attività quotidiane quali la ricarica, la sincronizzazione di dati o trasferimenti di file.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente il trasferimento di dati e fornisce l'alimentazione durante la ricarica del dispositivo Micro USB
- Un cavo di sostituzione ideale per il collegamento di dispositivi mobili Micro USB a un computer dotato di USB

Caratteristiche

- 1 connettore maschio USB 'A'
- 1 connettore maschio Micro USB B

- Connettori USB 2.0 sottili modellati con pressacavo
- Struttura interamente di colore bianco
- Supporta elevate velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con drenaggio

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - USB micro-B (5 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Umidità	30%-75% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	5.9 in [15.0 cm]

Altezza prodotto	0.3 in [0.8 cm]
Peso prodotto	0.6 oz [18.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.2 in [13.2 cm]
Package Width	5.1 in [12.9 cm]
Package Height	0.5 in [1.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	0.8 oz [22.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo micro USB bianco 1 m - A a Micro B
--------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.