

3m 4-in-1 USB VGA KVM Kabel mit Audio und Mikrofon

Produkt-ID: USBVGA4N1A10



Das 3 m 4-in-1-USB KVM-Switch-Kabel bietet VGA-Videoqualität mit USB-Maus- und -Tastatur-Anschluss, 3,5-mm-Audio-Ausgang und 3,5-mm-Mikrofonanschluss in einem einzigen kompakten Kabel.

Dieses hochwertige VGA-USB-KVM-Switch-Kabel ist eine zuverlässige und problemlose Möglichkeit zum Anschließen von USB- und VGA-KVM-Switches und wird mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

Geeignet für: Kompatible KVMs von StarTech.com finden Sie im Abschnitt zu verwandten Produkten. Avocent-Modelle (2SVPUA10-001, 4SVPUA10-001, 2SVPUA20-001, 4SVPUA20-001) Raritan-Modelle (SW2-USB, SW4-USB, SW2-USB-COMBO, SW4-USB-COMBO)

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Verbindet einen Computer mit einem VGA + USB KVM-Switch mit Unterstützung für Audio und Mikrofon

Merkmale

- Hochwertiges Videokabel nutzt Koaxial- und Twisted Pair-Adern zur Erhaltung optimaler Videosignale
- KVM (Keyboard-Video-Mouse - Tastatur-Video-Maus)-Switchkabel ermöglichen das Anschließen von Computern an einen KVM-Switch

Steckverbinder

Garantiebestimmung	Lifetime
Steckverbinder A	VGA (15-polig, High Density D-Sub) 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) USB B (4-polig)
Steckverbinder B	VGA (15-polig, High Density D-Sub) 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	10.0 ft [3.0 m]
Produktgewicht	24.0 oz [679 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	9.8 in [25 cm]
Package Width	1.2 in [30 mm]
Package Height	12.8 in [32.6 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	24.0 oz [679 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	3m 4-in-1 USB VGA KVM-Kabel mit Audio
--------------------	---------------------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.