

Cable 4 en 1 (USB VGA KVM) con conector de audio y micrófono (3 metros)

ID del Producto: USBVGA4N1A10



Este cable de conmutador KVM USB 4 en 1 permite conexiones de vídeo VGA, ratón y teclado USB, audio/micrófono de 3,5 mm, todo con un solo cable compacto.

Este cable de alta calidad de conmutación KVM VGA USB es una forma fiable y sencilla de conectar conmutadores KVM USB y VGA; está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

**<b>Funciona con:</b>**

Los conmutadores KVM compatibles de StarTech.com, cuya información se puede encontrar en la sección de Productos relacionados.

Modelos Avocent (2SVPUA10-001, 4SVPUA10-001, 2SVPUA20-001, 4SVPUA20-001)

modelos Raritan (SW2-USB, SW4-USB, SW2-USB-COMBO, SW4-USB-COMBO)

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Permite conectar un ordenador a un conmutador KVM VGA + DVI con soporte para audio y micrófono

## Características

- Cable de video de alta calidad que utiliza cableado de par trenzado y coaxial para mantener señales de video óptimas
- Los cables para conmutador KVM (del inglés "Keyboard-Video-Mouse", teclado/vídeo/ratón) permiten la conexión de un ordenador a un conmutador KVM

---

### Conector(es)

Política de Garantía	Lifetime
Conector A	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) 1 - USB B (4 pines) 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conector B	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) 1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps) 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

---

### Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	10.0 ft [3.0 m]
Peso del Producto	24.0 oz [679 g]

---

### Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	10.6 in [27.0 cm]
Ancho de la Caja	9.9 in [25.2 cm]
Altura de la Caja	1.8 in [4.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.5 lb [0.7 kg]

---

### Contenido de la

Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable para KVM 4 en 1 USB VGA c/ Audio 10 pies

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.