

## 30cm USB A auf Micro B USB Kabel - Stecker/Stecker

Product ID: UUSBHAUB1



Das 30 cm lange USB-A-auf-Micro-USB-Kabel UUSBHAUB1 ist mit einem 'USB-A'-Stecker und einem 'Micro-B'-Stecker ausgestattet und bietet eine hochwertige Verbindung mit USB 2.0-Mobilgeräten (z. B. BlackBerry®; oder Android-Mobiltelefone, Digitalkameras, Tabletcomputer und GPS-Systeme), die eine Micro USB-Verbindung mit einem USB-fähigen Computer für alltägliche Aufgaben wie Datensynchronisierung und Dateiübertragungen nutzen.

Dieses hochwertige Kabel wird mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert, um zuverlässige, langlebige Verbindungen zwischen Micro-USB- und USB-Geräten zu gewährleisten.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Ein ideales Ersatzkabel zum Anschließen mobiler Geräte an USB-fähige Computer

### Features

- Unterstützt hohe Datenübertragungsraten von bis zu 480 GBit/s
- Strapazierfähige PVC-Konstruktion
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Hochwertige USB A- und USB Micro B-Anschlüsse

---

Hardware

Warranty

1 Year

Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminum-Mylar Foil with Braid

---

Steckverbinder	Steckverbinder A	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
	Steckverbinder B	USB Micro-B (5 pin)

---

Umwelt	Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
	Feuchtigkeit	30%-75% RH

---

Physische Eigenschaften	Farbe	Black
	Drahtstärke	24/30 AWG
	Kabellänge	12.0 in [3.0 cm]
	Produktlänge	12.0 in [3.0 cm]
	Produktbreite	0.0 in [0.000 mm]
	Produkthöhe	0.0 in [0.000 mm]
	Produktgewicht	0.6 oz [16.000 g]

---

Verpackungsinformationen	Package Length	8.9 in [2.2 cm]
	Package Width	4.9 in [1.2 cm]
	Package Height	0.4 in [10.000 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	0.7 oz [21.000 g]

---

Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	30 cm Micro USB-Kabel - A auf Micro-B
-------------------	--------------------	---------------------------------------

---

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

