

Cavo micro USB - Cavo USB da A a micro B ad angolo sinistro da 30 cm

ID prodotto: UUSBHAUB1LA

Il cavo USB-A a Micro-B da 30 cm UUSBHAUB1LA offre un collegamento di alta qualità tra dispositivi mobili USB 2.0 dotati di Micro USB (quali ad esempio smart phone BlackBerry® o basati su Android, fotocamere digitali, PDA, dispositivi PC tablet e sistemi GPS) e un computer dotato di USB per le attività di ogni giorno come la sincronizzazione dei dati, i trasferimenti di file e la ricarica.

Il connettore Micro USB ad angolare sinistro posiziona il cavo in modo da consentire un accesso agevole al dispositivo digitale mobile in modalità sia verticale che orizzontale anche durante la ricarica.

Progettato e realizzato per la massima durabilità, questo cavo di alta qualità USB-A a Micro-B ad angolare sinistro è dotato della garanzia a vita StarTech.com.

In alternativa, StarTech.com offre anche un cavo USB A a Micro B da 30 cm con angolare destro (UUSBHAUB1RA) che fornisce la stessa comodità del cavo con angolare sinistro ma consente di collegare il dispositivo Micro-B nella direzione opposta.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Permette il trasferimento di dati, il collegamento a vari dispositivi USB e la fornitura dell'alimentazione durante la ricarica del dispositivo Micro USB senza che il cavo sia d'intralcio

Caratteristiche

- 1 connettore maschio USB 'A'
- 1 connettore maschio Micro USB B con angolare sinistro
- Supporta elevate velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
- Connettori saldati con pressacavo

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

Connettore/i

Connettore A	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettore B	USB micro-B (5 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Umidità	Da 0% a 95% (non-condensante) a 25 °C

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto ad angolare sinistro
Diametro filo	24/30 AWG
Lunghezza cavo	12.0 in [30.5 cm]
Lunghezza prodotto	12.0 in [30.5 cm]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Peso prodotto	0.4 oz [12.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Peso spedizione (confezione)	0.6 oz [18.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella	Cavo micro USB 30 cm - A a Micro B angolare sinistro
---------------	--

confezione

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

