

Câble USB-A vers Micro USB-B a angle droit - 1,8 m - Noir

Nº de produit: UUSBHAUB1RA



Le câble USB-A vers Micro-B UUSBHAUB1RA de 30 cm offre une connexion de haute qualité entre les appareils mobiles Micro USB 2.0 (tels que les smartphones BlackBerry® ou Android, les appareils photo numériques, les assistants personnels, les tablettes, les PC et les systèmes GPS, etc.) et un ordinateur prenant en charge la technologie USB, pour les tâches quotidiennes comme la synchronisation des données, le transfert de fichiers et la charge.

Le connecteur Micro-USB coudé vers la droite permet de positionner le câble de manière à ce qu'il vous permette d'accéder facilement à votre appareil numérique mobile aussi bien en mode portrait qu'en mode paysage, même pendant la charge.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale

StarTech.com propose également un 1 ft USB A to Left Angle Micro B Cable (UUSBHAUB1LA), aussi pratique que ce câble coudé vers la droite, mais qui vous permet de brancher vos appareils Micro-B USB dans l'autre sens.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Transférez des données, connectez divers périphériques USB et fournissez une alimentation tout en chargeant votre appareil Micro USB, sans que le câble ne vous gêne

Spécifications techniques

- 1 connecteur USB A mâle
- 1 connecteur Micro USB B mâle coudé vers la droite
- Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Connecteurs moulés avec décharge de traction

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Performance

Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Température de stockage -10°C to 30°C (14°F to 86°F)

Humidité 0 % à 95 % (sans condensation) à 25 °C

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit à angle droit

Calibre du fil 24/30 AWG

Longueur de câble 1.0 ft [0.3 m]

Longueur du produit 12.0 in [30.5 cm]

Largeur du produit 0.6 in [1.6 cm]

Hauteur du produit 0.5 in [1.2 cm]

Poids du produit 0.5 oz [14.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 5.4 in [13.7 cm]

Largeur du Colis 5.0 in [12.6 cm]

Hauteur du Paquet 0.5 in [1.3 cm]

Poids brut 0.6 oz [18.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble Micro USB de 30 cm - A vers Micro B coudé
vers la droite

Informations de
garantie

Warranty À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis