

90cm Micro USB-kabel - A naar Micro B

Productcode: UUSBHAUB3



Deze 90 cm lange USB naar Micro USB Kabel is voorzien van een mannelijke USB-A-connector en een Micro-USB-B-connector, zodat u mobiele apparaten met een micro-USB-aansluiting (zoals BlackBerry® of Android mobiele telefoons) aan kunt sluiten op een computer met USB voor dagelijkse taken als synchronisatie en bestandsoverdracht.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Eenvoudige manier om mobiele apparaten met Micro-USB aan te sluiten op een computer

Eigenschappen

- Ondersteunt overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Duurzame constructie met hoogwaardige USB- en Micro-USB-connectoren
- Hoogwaardige USB-connectoren (A en Micro B)
- Duurzaam uitgevoerd in PVC

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	1 - USB Micro-B (5-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Vochtigheid	30%-75% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	24/30 AWG
Kabellengte	3.0 ft [0.9 m]
Lengte product	36.0 in [91.4 cm]
Breedte product	0.0 in [0.0 cm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 cm]
Gewicht product	1.0 oz [29.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
-------------------	---

Lengte Verpakking	5.9 in [14.9 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Package Height	0.4 in [1.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.0 oz [28.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - 90cm Micro USB-kabel - A naar Micro B
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.