

## Câble Micro USB 2.0 à angle droit 91 cm

Nº de produit: UUSBHAUB3RA



Le câble USB-A vers Micro-B de 91 cm UUSBHAUB3RA offre une connexion de haute qualité entre les appareils mobiles Micro USB 2.0 (tels que les smartphones BlackBerry ® ou Android, les appareils photo numériques, les assistants personnels, les tablettes, les PC et les systèmes GPS, etc.) et un ordinateur prenant en charge la technologie USB, pour les tâches quotidiennes, comme la synchronisation des données, le transfert de fichiers et la charge.

Le connecteur Micro-USB coudé vers la droite permet de positionner le câble de manière à ce qu'il vous permette d'accéder facilement à votre appareil numérique mobile aussi bien en mode portrait qu'en mode paysage, même pendant la charge.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale

StarTech.com propose également un Câble USB A vers Micro B à angle gauche de 90 cm (UUSBHAUB3LA), aussi pratique que ce câble coudé vers la droite, mais qui vous permet de brancher vos appareils Micro-B USB dans l'autre sens.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Transférez des données, connectez divers périphériques USB et fournissez une alimentation tout en chargeant votre appareil Micro USB, sans que le câble ne vous gêne

## Spécifications techniques

- 1 connecteur USB A mâle
- 1 connecteur Micro USB B mâle coudé vers la droite
- Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Connecteurs moulés avec serre-câble

---

### Matériel

Politique de garantie      Lifetime

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

---

### Performance

Type et débit      USB 2.0 - 480 Mbit/s

---

### Connecteur(s)

Connecteur A      1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Connecteur B      1 - USB Micro-B (5 broches)

---

### Conditions environnementales

Température de fonctionnement      -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Température de stockage      -10°C to 30°C (14°F to 86°F)

Humidité      30%-75% RH

---

### Caractéristiques physiques

Couleur      Noir

Calibre du fil      24 AWG

Longueur de câble      3.0 ft [0.9 m]

Longueur du produit      36.0 in [91.4 cm]

Largeur du produit	0.0 in [0.0 cm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 cm]
Poids du produit	0.9 oz [26.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	4.9 in [12.5 cm]
Largeur du Colis	5.0 in [12.6 cm]
Hauteur du Paquet	0.6 in [1.4 cm]
Poids brut	1.1 oz [30.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble USB A vers Micro B à coude droit de 91 cm
-----------------------	---

---

Informations de  
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

