

USB-Datenblocker - Secure Charge USB-Schutz - keine Datenübertragung
/Power-Only-Adapter für Handy/Tablet - Datenblockierung USB Protector Adapter

Produkt-ID: USBSCHAAMF



Mit diesem USB-A Stecker auf USB-A Buchse Datenblock-Adapter können Sie Ihr Gerät sicher aufladen, indem Sie eine reine Stromverbindung zwischen Gerät und Hostsystem oder Stromquelle herstellen. Ausgestattet mit einem USB-A Stecker ohne Datenverbindung im einzigartigen Cut-Away-Design verhindert dieser sichere Adapter Malware-Angriffe und Datendiebstähle und bietet eine sichere Möglichkeit, Ihre mobilen Geräte aufzuladen.

Nur Stromversorgung über USB-A auf A Adapter

Der USB-A Stecker dieses Adapters verfügt über keine physischen Datenpins, Sie erhalten also einen Adapter mit physischer Barriere für die Datenübertragung. Mit diesem Adapter können Sie Ihre mobilen Geräte über einen Laptop oder Desktop aufladen ohne Risiko von

- Datendiebstahl vom Hostcomputer
- Datenbeschädigung auf dem Hostcomputer
- Infektion durch Spyware/Malware oder Viren, die vom Handy an das Host-Netzwerk übertragen werden

Praktischer Adapter für den täglichen Gebrauch

Der tragbare, 3,00 x 1,80 x 1,00 cm große Adapter passt in Ihre Tasche oder Laptoptasche und ermöglicht das sichere Aufladen von Smartphones, Tablets, Kopfhörern, Kameras usw. an öffentlichen Ladestationen/Ports in Flughäfen, Hotels und Restaurants. Das Fehlen von Datenleitungen macht diesen Adapter auch sicher für den Einsatz in Behörden-, Verteidigungs-, Unternehmens- und Bildungsumgebungen, in denen die Verbindung mit Ihrem mobilen Gerät möglicherweise verboten ist.

Intelligentes, leistungstarkes und vielseitiges Kabel

Der Adapter mit hohem Durchsatz liefert 5 V und bis zu 2,4 A (max. 12 W). Der intelligente integrierte Chip erkennt den Energiebedarf des Geräts und passt die Ausgabe entsprechend an. Verwenden Sie Ihre vorhandenen USB-A auf C-, Lightning- und Micro-B-Kabel, um Ihre Geräte über alle USB-A Steckdosen aufzuladen - von Host-Computern bis zu Wandladegeräten.

Robuste und zuverlässige Konstruktion

Der Adapter besteht aus robustem TPE-Kunststoff, der eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Ausfransen und Kratzer bietet und somit ideal für den täglichen Einsatz unter rauen Bedingungen ist. Die Aluminium-Mylar-Folienabschirmung sorgt für eine geräuschfreie Gleichstromversorgung Ihres Geräts.

Umfassende Produkttests & fachkundiger technischer Support

StarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **USB-A DATENBLOCK-ADAPTER:** Das reine Ladedesign ohne Datenpins bietet physische Datenblockierung, verhindert Datendiebstahl/-korruption und Lecks und schützt gleichzeitig vor Spyware-/Malware-Angriffen auf Smartphones, Tablets und batteriebetriebene Mobilgeräte
- **SICHERER LADEADAPTER:** kleiner Adapter im Taschenformat, leicht zu tragen. Laden Sie Geräte überall mit Ihrem Ladekabeladapter mit Datenblockierung auf, ideal für den Einsatz mit hoher Sicherheit in öffentlichen, Unternehmens-, Verteidigungs- und Bildungsumgebungen.
- **VIELSEITIGER ADAPTER:** Der USB Data Protector liefert 5 V bei 2,4 A (max. 12 W) und ist kompatibel mit allen USB-A Kabeln und Hosts, sodass Sie Ihr vorhandenes USB-A auf C/Lightning/Micro-USB Kabel verwenden können, um Ihre Geräte aufzuladen.
- **ROBUSTE KONSTRUKTION:** stabiles und robustes Gehäuse für den mobilen Einsatz an öffentlichen Ladeanschlüssen in Flughäfen, Einkaufszentren und Hotels, empfohlene Kabel: RUSBLTMM1MB (Lightning), RUSB2AC1MB (USB-C)

- TECHNISCHE DATEN: Abmessungen: 3,00 x 1,8 x 1,00 cm, USB-A Adapter Buchse auf Stecker | Durchsatz: 5 V, 2,4 A (max. 12 W) | Robuste TPE-Schale | Einzigartiges Cut-Away-Design für sichere Leitungen, die nur mit Strom versorgt werden | Lebenslange Garantie von StarTech.com

Hardware

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Garantiebestimmungen | Lifetime |
| Active or Passive Adapter | Passiv |
| Steckverbinderplatten | Nickel |
| Typ der Kabelummantelung | TPE - Thermoplastic Elastomers |

Leistung

| | |
|--------------|----------------------|
| Typ und Rate | USB 2.0 - 480 Mbit/s |
|--------------|----------------------|

Steckverbinder

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Steckverbinder A | 1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s) |
| | 1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s) |

Spezielle Hinweise/Anforderungen

| | |
|--------------------------------|--|
| System- und Kabelanforderungen | Das einzigartige Cut-Away-Design bietet sichere Leitungen, die nur Strom führen. |
|--------------------------------|--|

Strom

| | |
|------------------|-------|
| Ausgangsspannung | 5V DC |
| Ausgangsstrom | 2.4A |
| Stromverbrauch | 12W |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Betriebstemperatur | -20°C to 60°C (4°F to 140°F) |
| Lagertemperatur | 20°C to 28°C (68°F to 82°F) |
| Feuchtigkeit | 10 %-80 % RH |

Physische
Eigenschaften

| | |
|----------------|-----------------|
| Farbe | Schwarz |
| Produktlänge | 1.8 in [4.5 cm] |
| Produktbreite | 0.6 in [1.5 cm] |
| Produkthöhe | 0.4 in [1.0 cm] |
| Produktgewicht | 0.3 oz [9.0 g] |

Verpackungsinform
ationen

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Paketmenge | 1 |
| Paketlänge | 5.0 in [12.8 cm] |
| Paketbreite | 3.5 in [9.0 cm] |
| Pakethöhe | 0.4 in [1.0 cm] |
| Versandgewicht (Verpackung) | 0.4 oz [11.0 g] |

Verpackungsinhalt

| | |
|--------------------|-----------------|
| Im Paket enthalten | 1 - USB-Adapter |
|--------------------|-----------------|

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.