

6ft Micro USB Cable - A to Micro B

ID del Producto: UUSBHAUB6



El cable USB A a Micro B (1,8 metros), modelo UUSBHAUB6, incluye un conector USB A macho y conector USB Micro B macho, lo cual permite una conexión de alta calidad entre dispositivos móviles USB 2.0 (por ejemplo, smartphones BlackBerry® o Android, cámaras digitales, tabletas, sistemas GPS, etc.) que utilizan un conector Micro USB y ordenadores equipados con USB, para tareas cotidianas como la sincronización de datos y la transferencia de archivos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Una manera simple de conectar dispositivos móviles micro USB a un ordenador

Características

- Soporta altas velocidades de transferencia de datos – hasta 480 Mbps
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Conectores USB "A" y USB "Micro-B" de alta calidad
- Hechos en PVC para mayor durabilidad

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Conector(es)

Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conector B	1 - USB Micro B (5 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humedad	30%-75% RH

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	0.6 in [1.6 cm]
Altura del Producto	0.3 in [0.7 cm]
Peso del Producto	1.6 oz [46.0 g]

Información de la

Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.3 in [13.5 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.6 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [1.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.7 oz [48.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable Micro USB (1,8 metros) - A a Micro B
---------------------	--

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.