

Cable de 1m Adaptador Bloqueador USB de Datos – Adaptador USB a USB-C de Carga Segura – USB Tipo C Solo de Carga para Tablet o Teléfono Móvil – Protector de Bloqueo de Datos

ID del Producto: USBSCHAC1M



Este cable USB-A a USB-cable Lightning integrado, con bloqueador de datos, le permite cargar de forma segura su dispositivo, ya que establece una conexión que es solamente de alimentación entre su dispositivo y el sistema anfitrión o fuente de alimentación. Equipado con un conector USB-A macho que no es para datos, con un diseño único recortado, este cable seguro evita ataques de malware y robo de datos, además de que proporciona una forma segura de cargar sus dispositivos móviles.

#### Cable USB-A a C solamente de alimentación

El puerto USB-A de este cable no tiene pines físicos para los datos, lo cual significa que el cable tiene una barrera física para la transmisión de los datos. Este cable le permite cargar sus dispositivos móviles desde un ordenador portátil o de sobremesa, a la vez que evita cualquier posibilidad de:

- Robo de datos desde el ordenador anfitrión
- Corrupción de los datos en el ordenador anfitrión
- Infecciones de spyware o malware o virus que se transmitan desde el dispositivo móvil a la red anfitriona

#### Cable práctico para uso diario

Este cable portátil de 1 metro de largo se puede llevar en un bolsillo o bolsa de un ordenador portátil, y le permite cargar de forma segura su smartphone, tablet, auriculares, cámaras, etc. en puertos/estaciones públicas de carga de aeropuertos, hoteles y restaurantes. El diseño sin líneas de datos de este cables también lo hace seguro a la hora de utilizarlo en instituciones del gobierno, defensa, corporativas y educativas, donde puede que no esté permitida la conexión de su dispositivo móvil.

## Cable inteligente, potente y versátil

Cable de alto rendimiento, con líneas de alimentación con grosor de 22AWG (0,34mm<sup>2</sup>), que ofrece de 5V hasta 2,4A (12W máximo). El chip inteligente integrado en la tarjeta identifica los requisitos de alimentación del dispositivo y ajusta la salida debidamente. Los conectores que se ajustan a las normas de la industria le permiten cargar todos sus dispositivos equipados con USB-C desde todas las tomas USB-A para alimentación: Desde ordenadores anfitrión a cargadores de pared.

## Fabricado para fiabilidad y resistencia

La funda y los moldes de los conectores del cable están fabricados en plástico TPE que le ofrece alta resistencia a deshilachado del cable y rasguños, lo cual resulta ideal en entornos de exigencia en el uso diario. El blindaje con lámina de aluminio mylar trenzado le ofrece alimentación CC sin ruido a su dispositivo.

## Exhaustivas pruebas de los productos y asistencia de expertos técnicos

StarTech.com somete a todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a sus clientes. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente junto a los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventa y postventa.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

## Características

- **CABLE USB A USB-C, CON BLOQUEADOR DE DATOS:** Diseño de solo carga, sin pines para datos, que ofrece bloqueo físico de ellos y evita el robo/corrupción/fuga de estos, a la vez que detiene ataques de spyware/malware en teléfonos/tablets/dispositivos móviles
- **CABLE CON CARGA SEGURA:** Cable largo (de 1 metro) para cargar smartphones, tablets, auriculares y cámaras en cualquier lugar. Ideal para su uso en entornos de alta seguridad, ya sean públicos, corporativos, de defensa o educativos
- **VERSATILIDAD:** Este cable adaptador seguro para datos le ofrece hasta 5V a 2,4A (12W máximo). Funciona con todos los puertos USB-A, desde ordenadores anfitrión hasta cargadores de pared, y carga dispositivos equipados con USB-C

- **FABRICACIÓN RESISTENTE:** La cubierta negra de TPE duradero evita daños, mientras que la lámina de Al/Mylar con trenzado minimiza las interferencias eléctricas. Para uso portátil en puertos de carga públicos en aeropuertos, centros comerciales y hoteles

- **ESPECIFICACIONES:** 1m | Cable USB-A macho a USB-C macho | Alimentación: 5V, 2,4A (12W máx.) | Carcasa y Cubierta de TPE Resistente | El diseño único de corte muestra líneas seguras solo de alimentación | Garantía de por vida

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Active or Passive Adapter	Pasivo
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Drenaje

---

#### Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	3.3 ft [1 m]
Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s

---

#### Conector(es)

Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

---

#### Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Diseño único recortado que muestra las líneas seguras de alimentación
-------------------------------------	---

---

#### Requisitos de Energía

Tensión de Salida	5V DC
Alimentación de Salida	2.4A
Consumo de Energía	12W

---

#### Requisitos

Ambientales

Temperatura Operativa -20°C to 60°C (4°F to 140°F)

Temperatura de Almacenamiento 20°C to 28°C (68°F to 82°F)

Humedad HR de 10%-80%

---

Características Físicas

Color Negro

Calibre del Conductor 22/32 AWG

Tipo de conductor Cobre trenzado

Longitud del Cable 3.3 ft [1.0 m]

Cable OD 0.1 in [3.1 mm]

Longitud del Producto 8.7 in [22.0 cm]

Ancho del Producto 4.9 in [12.5 cm]

Altura del Producto 0.7 in [1.8 cm]

Peso del Producto 0.4 oz [12.1 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.4 in [16.2 cm]

Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja 0.5 in [1.2 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.1 oz [30.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - cable usb-c a usb-a

1 - Cable USB

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

