Câble d'extension Micro USB de 50 cm - M/F - Noir

Nº de produit: USBUBEXT50CM

Ce câble mâle/femelle étend la portée du port Micro-USB sur votre tablette ou téléphone de 50 cm et est compatible avec les adaptateurs OTG (USB On-The-Go).

Davantage, le câble vous offre un moyen facile de connecter votre tablette à une station d'accueil Android™, ce qui signifie que vous pouvez écouter de la musique et charger votre tablette à l'aide de la station d'accueil de votre téléphone.

Positionnez vos périphériques USB 2.0 à votre guise

La longueur supplémentaire vous permet de positionner vos périphériques USB 2.0 comme vous le souhaitez. Il vous suffit de brancher le câble d'extension à votre téléphone ou votre tablette et de brancher votre adaptateur OTG au câble.

Grâce aux 50 cm supplémentaires, vous disposez d'une longueur suffisante pour placer vos appareils compatibles USB OTG de la manière qui vous convient. Vous pouvez placer votre clé USB à l'écart ou positionner vos appareils tels que votre clavier ou votre souris de façon plus confortable.

Ce câble d'extension peut vous permettre d'obtenir la longueur supplémentaire nécessaire pour vous connecter à un câble micro USB de charge et de synchronisation hors de portée.

Connectez votre tablette à une station d’accueil Android

Ce câble d’extension de 50 cm vous permet également de connecter votre tablette Micro-USB à une station d’accueil Android. En branchant le connecteur femelle à la station d’accueil et le connecteur mâle à votre tablette, vous pouvez écouter de la musique et charger votre tablette au moyen d’une station d’accueil de téléphone à laquelle votre tablette ne pourrait normalement pas être connectée.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Augmentez de 50 cm la portée du port Micro-USB de votre appareil mobile

• Connectez votre tablette Micro-USB à une station d’accueil Android

Spécifications techniques

• Faites de la place pour connecter vos appareils USB OTG à vos appareils mobiles

• Fiabilité assurée avec notre garantie à vie

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Nombre de conducteurs	5
	Placage du connecteur	Nickel
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Performance		
	Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - USB Micro-B (5 broches)
	Connecteur B	1 - USB Micro-B (5 broches)
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Calibre du fil	30/24 AWG

	Longueur de câble	1.6 ft [0.5 m]
	Longueur du produit	1.6 ft [0.5 m]
	Poids du produit	0.7 oz [20 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	4.8 in [12.2 cm]
	Largeur du Paquet	5.0 in [12.7 cm]
	Hauteur du Paquet	0.5 in [1.3 cm]
	Poids brut	0.8 oz [22.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Câble d’extension Micro-USB 2.0 50 cm - M/F
Informations de garantie		
	Warranty	À Vie

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis