

Micro-USB verlengkabel 0,5 m - M/F - Micro USB kabel 50cm

Productcode: USBUBEXT50CM



Deze mannelijke-naar-vrouwelijke kabel vergroot het bereik van de Micro-USB poort van uw tablet of telefoon met 50 cm en is compatibel met zowel OTG (USB On-The-Go) en MHL (Mobile High-Definition Link) adapters.

Bovendien kunt u de kabel gebruiken als een eenvoudige manier om uw tablet op een Android™ docking station aan te sluiten, wat betekent dat u naar muziek kunt luisteren en uw tablet kunt opladen via uw telefoondock.

Plaats USB 2.0 randapparaten waar u dat wilt

Dankzij de extra lengte van de kabel kunt u USB 2.0 randapparaten plaatsen waar u dat maar wilt. Sluit de verlengkabel gewoon aan op uw telefoon of tablet en steek uw OTG of MHL adapter in de kabel.

Met de extra 50 cm kunt u uw USB OTG apparaten daar plaatsen waar u die nodig hebt. U kunt uw thumb drive aanbrengen zonder dat deze in de weg zit of een meer comfortabele plaats kiezen voor apparaten zoals uw toetsenbord of muis.

Bij het aansluiten van een MHL adapter of een Micro-USB laad-en-synchroniseer-kabel kan het de extra lengte bieden die u nodig hebt voor de aansluiting van een HDMI- of Micro-USB kabel, die met de huidige kabel net niet bereikbaar is.

Sluit uw tablet aan op een Android dock

Met deze 50 cm verlengkabel kunt u uw Micro-USB tablet op een Android dock aansluiten. Door de vrouwelijke connector op het dock aan te sluiten en de mannelijke connector op uw tablet, kunt u muziek afspelen en uw tablet opladen via een telefoon docking station waarop uw tablet normaal gesproken niet op kan worden aangesloten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Verleng de Micro-USB poort van uw mobiele apparaat met 50 cm
- Sluit uw Micro-USB tablet aan op een Android dock

Eigenschappen

- Maak extra ruimte voor de aansluiting van uw USB OTG apparaten op uw mobiele apparaten
- Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze levenslange garantie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	5
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Connector(en)

Connector A	1 - USB Micro-B (5-polig)
Connector B	1 - USB Micro-B (5-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	30/24 AWG

Kabellengte	1.6 ft [0.5 m]
Lengte product	1.6 ft [0.5 m]
Gewicht product	0.7 oz [20 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	4.8 in [12.2 cm]
Package Width	5.0 in [12.7 cm]
Package Height	0.5 in [1.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.8 oz [22.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 50 cm Micro-USB 2.0 verlengkabel - M/F
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.