

Micro-USB Förlängningskabel - M/F - 0,5 m

Produkt ID: USBUBEXT50CM



Denna han-till-hon-kabel utökar Micro-USB-porten på din surfplatta eller telefon med 50 cm och är kompatibel med OTG (USB On-The-Go)-adaptrar.

Dessutom erbjuder kabeln ett enkelt sätt för dig att ansluta surfplattan till en Android™-dockningsstation vilket innebär att du kan lyssna på musik och ladda din surfplatta med hjälp av telefondockan.

Den extra kabellängden gör att du kan placera din USB 2.0-kringutrustning efter behov. Anslut bara förlängningskabeln till telefonen eller surfplattan och anslut OTG-adaptern till kabeln.

Med ytterligare 50 cm har du extra utrymme för att placera dina USB OTG-kompatibla enheter enligt dina behov. Du kan placera ditt USB-minne så det inte är i vägen eller placera enheter som tangentbord eller mus mer bekvämt.

När du ansluter en laddnings-och-synkabel med Micro-USB kan du få den extra längd du behöver för att ansluta till en Micro-USB-kabel som är precis utom räckhåll.

Denna förlängningskabel på 50 cm låter dig även koppla din surfplatta med Micro-USB till en Android-dockningsstation. Genom att ansluta honkontakten till stationen och hankontakten till surfplattan kan du spela musik och ladda din surfplatta med hjälp av en dockningsstation för telefonen som surfplattan normalt inte skulle kunna ansluta till.

USBUBEXT50CM förlängningskabel med Micro-USB täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Förläng räckvidden för dina mobila enheter med Micro-USB med 50 cm
- Koppla din surfplatta med Micro-USB till en Android-dockningsstation

Funktioner

- Ge extra utrymme för att ansluta USB-OTG-enheter till dina mobila enheter
- Garanterad pålitlighet med vår livstidsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	5
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-------------------	----------------------

Kontakt(er)

Connector A	USB Micro-B (5-stifts)
Connector B	USB Micro-B (5-stifts)

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	30/24 AWG
Kabellängd	19.7 in [50 cm]
Produktlängd	19.7 in [50 cm]
Produktvikt	0.7 oz [20 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
-------------------	---

Package Length	6.7 in [17 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Fraktvikt (förpackning)	0.7 oz [21 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	50 cm Micro-USB 2.0-förlängningskabel M/F
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

