

1,8m 4-in-1 USB VGA KVM Kabel mit Audio

Produkt-ID: USBVGA4N1A6



Das 1,8 m lange 4-in-1-USB VGA KVM-Switchkabel mit Audio und Mikrofon USBVGA4N1A6 bietet VGA-Videoqualität mit USB-Maus- und -Tastatur-Anschluss, 3,5-mm-Audio-Ausgang und Mikrofonanschluss in einem einzigen kompakten Kabel. Dieses hochwertige VGA-USB-KVM-Switch-Kabel ist eine zuverlässige und problemlose Möglichkeit zum Anschließen von USB- und VGA-KVM-Switches. Geeignet für: Kompatible KVMs von StarTech.com finden Sie im Abschnitt zu verwandten Produkten. Avocent-Modelle (2SVPUA10-001, 4SVPUA10-001, 2SVPUA20-001, 4SVPUA20-001) Raritan-Modelle (SW2-USB, SW4-USB, SW2-USB-COMBO, SW4-USB-COMBO)

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verbindet einen Computer mit einem VGA + USB KVM-Switch mit Unterstützung für Audio und Mikrofon

Merkmale

- Hochwertiges Videokabel nutzt Koaxial- und Twisted Pair-Adern zur Erhaltung optimaler Videosignale
- Einzelkabeldesign für Reduzierung von Verwirrungen

Steckverbinder

Garantiebestimmungen Lifetime

Steckverbinder A	2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	1 - USB B (4-polig)
	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Steckverbinder B	2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktlänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktbreite	0.5 in [1.2 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1.0 cm]
Produktgewicht	1.0 lb [0.5 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	11.1 in [28.1 cm]
Paketbreite	10.0 in [25.3 cm]
Pakethöhe	1.3 in [3.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.0 lb [0.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 1,8 m VGA-USB-KVM-Kabel
--------------------	-----------------------------

Garantieinformatio
nen

Warranty

Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.