

Cavo switch KVM VGA USB 4 in 1 da 1,8 m con audio e microfono

ID prodotto: USBVGA4N1A6



Il cavo switch KVM VGA USB 4 in 1 da 1,8 m USBVGA4N1A6 con audio e microfono offre i collegamenti video VGA, mouse e tastiera USB, audio e microfono 3,5 mm e tutti in un singolo cavo compatto. Questo cavo switch KVM USB VGA di alta qualità è una soluzione semplice e affidabile per il collegamento di switch KVM USB e VGA. Utilizzabile con :i cavi KVM di StarTech.com compatibili sono indicati alla sezione Accessori. Modelli Avocent (2SVPUA10-001, 4SVPUA10-001, 2SVPUA20-001, 4SVPUA20-001) Modelli Raritan (SW2-USB, SW4-USB, SW2-USB-COMBO, SW4-USB-COMBO)

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente il collegamento di un computer a uno switch KVM VGA + USB con supporto di audio e microfono

Caratteristiche

- Il cavo video di alta qualità utilizza un cablaggio coassiale a doppino intrecciato per mantenere segnali video ottimali
- Il design a cavo singolo consente di ridurre i grovigli

Connettore/i

Norme di garanzia	Lifetime
Connettore A	2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) 1 - USB B (4 pin) 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Connettore B	2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps) 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza del cavo	6.0 ft [1.8 m]
Lunghezza prodotto	6.0 ft [1.8 m]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.0 cm]
Peso prodotto	1.0 lb [0.5 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	11.1 in [28.1 cm]
Larghezza del Pacco	10.0 in [25.3 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.0 lb [0.5 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo KVM USB VGA 1,8 m
--------------------------	----------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.