

Micro USB auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Micro USB USB Kabel

Produkt-ID: UUSBOTG



Das Micro USB On-The-Go (OTG)-Adapterkabel UUSBOTG ist mit einem Micro USB-Stecker (Typ B) und einer USB-Buchse (Typ A) versehen und bietet so eine einfache Möglichkeit, Ihren Micro USB OTG-fähigen Tablet-PC oder Ihr Smartphone in einen USB on-the-Go-Host zu konvertieren, sodass Sie ein USB-Peripheriegerät, z. B. USB-Stick oder USB-Maus oder -Tastatur usw., anschließen können.

Bitte beachten Sie: Dieser Adapter ist nur für Geräte geeignet, die USB OTG unterstützen. Schlagen Sie in der Dokumentation nach und/oder wenden Sie sich an Ihren Dienstleister, um sich zu vergewissern, dass Ihr Gerät USB OTG unterstützt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Fügen Sie einen Standard-USB-Port zu Ihrem Micro USB OTG-fähigen Tablet-PC oder Smartphone hinzu
- Verbinden Sie eine USB-Tastatur oder Maus mit Ihrem Tablet-PC
- Verbinden Sie einen USB-Stick mit Ihrem Tablet-PC, Handy oder eReader für Wechseldatenspeicherung

Merkmale

- Unterstützung für USB OTG (On-the-Go)-fähige Geräte
- 1x Micro USB B-Stecker
- 1x USB 'A' Buchsen Verbindungsport
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Strapazierfähige PVC-Konstruktion

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB Micro-B (5-polig)
Steckverbinder B	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	5.0 in [127 mm]
Produktlänge	5.0 in [12.8 cm]
Produktbreite	0.6 in [1.5 cm]
Produkthöhe	0.3 in [0.8 cm]
Produktgewicht	0.2 oz [7.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	2.6 in [6.5 cm]
Paketbreite	3.5 in [8.9 cm]
Pakethöhe	0.7 in [1.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.4 oz [10.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 12 cm Micro USB OTG-Adapter Stecker/Buchse
--------------------	--

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.