

Micro USB naar USB OTG adapter - M/F - 12 cm USB kabel

Productcode: UUSBOTG



De UUSBOTG Micro-USB On-The-Go (OTG)-adapterkabel beschikt over een Micro-USB mannelijke (B-type)-connector en een USB vrouwelijke (A-type)-connector en biedt daardoor een eenvoudige manier om uw Micro-USB-OTG-tablet of -smartphone in een USB On-the-go host om te vormen en een USB-randapparaat, zoals een thumb drive, USB-muis of -toetsenbord, aan te sluiten.

Deze USB-naar-Micro-USB-Host-OTG-kabel is ontworpen en vervaardigd met het oog op maximale duurzaamheid voor betrouwbare, langdurige verbindingen. De kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

NB: Deze adapter werkt alleen met apparaten die USB OTG ondersteunen. Raadpleeg uw documentatie en/of uw serviceprovider om te controleren of uw apparaat USB OTG ondersteunt.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voeg een standaard USB-poort aan uw Micro-USB-OTG-tablet of -smartphone toe
- Sluit een USB-toetsenbord of -muis aan op uw tablet
- Sluit een thumb drive op uw tablet, mobiele telefoon of eReader aan, voor verwijderbare gegevensopslag

Eigenschappen

- Ondersteuning voor apparaten met USB OTG (On-the-Go)
- 1x Micro USB 'B'-stekker
- 1x USB A vrouwelijke connector
- Aluminium-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Duurzaam uitgevoerd in PVC

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	USB Micro-B (5-polig)
Connector B	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	5.0 in [12.7 cm]
Lengte product	5.0 in [12.7 cm]
Breedte product	0.6 in [15 mm]
Hoogte product	0.3 in [8 mm]
Gewicht product	0.2 oz [7 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	4.9 in [12.5 cm]



Package Width	3.5 in [90 mm]
Package Height	0.4 in [10 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.4 oz [10 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	Micro-USB-OTG-adapter M/F 12 cm
-------------	---------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

