

1m Micro USB Kabel - A naar Micro B

Productcode: UUSBHAUB1M



De UUSBHAUB1M USB naar Micro USB Kabel is voorzien van een mannelijke USB-A-connector en een mannelijke Micro-USB-B-connector, en zorgt voor een hoogwaardige verbinding tussen mobiele apparaten met een Micro-USB-aansluiting (zoals BlackBerry® of Android smartphones, digitale camera's, pda's, tablets en GPS-systemen) en een computer met USB voor dagelijkse taken als synchronisatie en bestandsoverdracht.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Een ideale vervangende kabel voor het aansluiten van mobiele apparaten met een Micro USB-aansluiting op een computer via een standaard USB-poort (type A)

Eigenschappen

- Ondersteunt USB 2.0 overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Hoogwaardige USB-connectoren (A en Micro B)

- Duurzaam uitgevoerd in PVC

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	1 - USB Micro-B (5-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Vochtigheid	30%-75% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	3.3 ft [1 m]
Lengte product	3.3 ft [1.0 m]
Breedte product	0.6 in [1.5 cm]
Hoogte product	0.3 in [0.8 cm]
Gewicht product	1.0 oz [28.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.5 in [13.9 cm]

Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.6 in [1.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.1 oz [32.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - 1m Micro USB Kabel - A naar Micro B
-------------	---

Garantiebepalinge
n

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.