


Câble USB 2.0 A vers Micro B de 2 m

N° de produit: UUSBHAUB2M



Le câble USB-A vers Micro USB UUSBHAUB2M de 2 mètres comporte un connecteur mâle USB de type A et un connecteur mâle Micro de type B, permettant une connexion de qualité supérieure entre des appareils mobiles USB 2.0 utilisant un connecteur Micro USB (p. ex. téléphones cellulaires BlackBerry® et Android, caméras numériques, PDA, tablettes PC et GPS) et un ordinateur compatible USB pour les tâches quotidiennes, comme la synchronisation des données et le transfert de fichiers.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Câble de rechange idéal pour brancher des appareils mobiles utilisant un connecteur Micro USB à un ordinateur par le biais d'un port USB standard (type A)

Spécifications techniques

- Prend en charge des vitesses de transfert USB jusqu'à 480 Mb/s
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Connecteurs USB A et USB Micro-B de qualité supérieure

- Fabrication durable en PVC

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteur B	1 - USB Micro-B (5 broches)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humidité	30%-75% RH

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]
Largeur du produit	5.9 in [15.0 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [0.8 cm]
Poids du produit	1.7 oz [47.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
---------------------	---

Longueur du Paquet	6.1 in [15.4 cm]
Largeur du Paquet	5.0 in [12.7 cm]
Hauteur du Paquet	0.6 in [1.6 cm]
Poids brut	1.8 oz [50.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble Micro USB 2 m - A vers Micro B
-----------------------	--

Informations de
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis