

Cavo micro USB 2 m- A a Micro B

ID prodotto: UUSBHAUB2M



Il cavo USB-A a Micro USB UUSBHAUB2M da 2 m presenta un connettore maschio USB 'A' e un connettore maschio 'Micro-B' per un collegamento di alta qualità tra dispositivi mobili USB 2.0 che utilizzano un connettore Micro USB (quali ad esempio smart phone BlackBerry® o basati su Android, fotocamere digitali, PDA, dispositivi PC tablet e sistemi GPS) e un computer dotato di USB per le attività di ogni giorno, come la sincronizzazione dei dati e i trasferimenti dei file. Cavo di alta qualità per assicurare collegamenti affidabili e duraturi tra dispositivi Micro USB e USB.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Un cavo sostitutivo ideale per il collegamento di dispositivi mobili che utilizzano un connettore Micro USB a un computer mediante una porta USB (tipo A) standard

Caratteristiche

- Supporta velocità di trasferimento dei dati USB high speed fino a 480 Mbps
- Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
- Connettori USB 'A' e USB 'Micro B' di alta qualità

- Resistente struttura in PVC

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - USB micro-B (5 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Umidità	30%-75% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza del cavo	6.6 ft [2 m]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	5.9 in [15.0 cm]
Altezza prodotto	0.3 in [0.8 cm]
Peso prodotto	1.7 oz [47.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
---------------------	---

Lunghezza Confezione 6.1 in [15.4 cm]

Larghezza del Pacco 5.0 in [12.7 cm]

Altezza del Pacco 0.6 in [1.6 cm]

Peso spedizione
(confezione) 1.8 oz [50.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Cavo micro USB 2 m- A a Micro B

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.